

**PAC-RX3I-RV24-V6-5M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface. La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Référence  | <a href="#">2680670050</a>                                    |
| Type       | PAC-RX3I-RV24-V6-5M   |
| GTIN (EAN) | 4099986602045   |
| Qté.       | 1 Pièce   |

**PAC-RX3I-RV24-V6-5M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensions et poids**

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 786 g |
|-----------|-------|

**Températures**

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

**Conformité environnementale du produit**

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
|---------------------------|-------------------------|

|  |    |
|--|----|
| Exemption RoHS (le cas échéant/<br>connue) | 6c |
|--|----|

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
|------|--------------------------------------|

**Données générales**

|                       |                      |                             |                             |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Longueur du câble     | 5 m                  | Matériau de base            | PVC                         |
| Câble                 | Câble LiYY           | Raccordement de l'interface | WEIDMUELLER RSV 24P<br>MALE |
| Ytterdiameter         | 8,6 ± 1 mm           | Interface API               | GEFANUC IC694ACC311<br>20P  |
| Section du conducteur | 0.25 mm <sup>2</sup> |                             |                             |

**Données électriques**

|                         |                     |  |           |
|-------------------------|---------------------|--|-----------|
| Courant total, max.     | 3 A                 | Intensité du courant admissible par voie | 1 A       |
| Tension nominale        | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac | Résistance                               | ≤ 80 mΩ/m |
| Capacité câble / câbles | 300 pF/m            |  |           |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |