

PAC-RX3I-HE20-V5-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm² ou 0,25 mm².
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface. La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

Informations générales de commande

Version	Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.25 mm ²
Référence	2680680015
Type	PAC-RX3I-HE20-V5-1M5
GTIN (EAN)	4099986602083
Qté.	1 Pièce

PAC-RX3I-HE20-V5-1M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	267 g
-----------	-------

Températures

Température de stockage	-10...60 °C	Température de fonctionnement	10...50 °C
-------------------------	-------------	-------------------------------	------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
---------------------------	-------------------------

Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
--	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
------	--------------------------------------

Données générales

Longueur du câble	1.5 m
-------------------	-------

Câble	Câble LiYY
-------	------------

Ytterdiameter	8,6 ± 1 mm
---------------	------------

Section du conducteur	0.25 mm ²
-----------------------	----------------------

Matériau de base	PVC
------------------	-----

Raccordement de l'interface	CONNECTEUR DE CÂBLE
-----------------------------	---------------------

PLAT HE10 20P

Interface API	GEFANUC IC694ACC311
---------------	---------------------

20P

Données électriques

Courant total, max.	3 A
---------------------	-----

Intensité du courant admissible par voie	1 A
--	-----

Tension nominale	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
------------------	-------------------

Résistance	≤ 80 mΩ/m
------------	-----------

Capacité câble / câbles	300 pF/m
-------------------------	----------

Classifications

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

ETIM 9.0

EC000237

ETIM 10.0

ECLASS 14.0

27-24-22-20

ECLASS 15.0

27-24-22-20
