

**PAC-RX3I-HE20-V5-4M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface. La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Référence  | <a href="#">2680680040</a>                                    |
| Type       | PAC-RX3I-HE20-V5-4M                                           |
| GTIN (EAN) | 4099986639690                                                 |
| Qté.       | 1 Pièce                                                       |

## PAC-RX3I-HE20-V5-4M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 522 g |
|-----------|-------|

## Températures

|                         |             |                               |            |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | 10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|------------|

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Données générales

|                       |                      |                             |                                   |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| Longueur du câble     | 4 m                  | Matériau de base            | PVC                               |
| Câble                 | Câble LiYY           | Raccordement de l'interface | CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 20P |
| Ytterdiameter         | 8,6 ± 1 mm           | Interface API               | GEFANUC IC694ACC311 20P           |
| Section du conducteur | 0.25 mm <sup>2</sup> |                             |                                   |

## Données électriques

|                         |                   |                                          |           |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------|
| Courant total, max.     | 3 A               | Intensité du courant admissible par voie | 1 A       |
| Tension nominale        | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Résistance                               | ≤ 80 mΩ/m |
| Capacité câble / câbles | 300 pF/m          |                                          |           |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |