


ZT 2.5/4AN/4 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Certaines applications exigent une solution enfichable et modulaire plus souple ou plus facile à installer. Lorsque des unités fonctionnelles complètes doivent être préfabriquées ou remplacées, des techniques de raccordement modulaires et flexibles sont requises. Nos blocs de jonction enfichables peuvent être rapidement équipés et sont entièrement testés en usine.

Informations générales de commande

Version	Bloc de jonction enfichable, Raccordement à ressort, Beige foncé, noir, 2.5 mm ² , 24 A, 500 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 1, TS 35
Référence	2716230000
Type	ZT 2.5/4AN/4 SW
GTIN (EAN)	4050118773217
Qté.	50 Pièce

ZT 2.5/4AN/4 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	34.5 mm	Profondeur (pouces)	1.3583 inch
Hauteur	85.5 mm	Hauteur (pouces)	3.3661 inch
Largeur	5.1 mm	Largeur (pouces)	0.2008 inch
Poids net	8.96 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-50 °C
-------------------------	----------------	--	--------

Température d'utilisation permanente, max. 120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-17
ECLASS 15.0	27-25-01-17		

Autres caractéristiques techniques

Version à l'explosion	Non	Type de montage	monté
-----------------------	-----	-----------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	Beige foncé, noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Caractéristiques du système

Frasque de fermeture nécessaire	Oui	Nombre de polarités	1
Nombre d'étages	1	Nombre de points de contact par étage	4
Etages internes pontés	Non	Raccordement PE	Non
Barrette de liaison équipée	TS 35	Fonction PE	Non

Caractéristiques nominales

Section nominale	2.5 mm ²	Tension nominale	500 V
Tension nominale DC	800 V	Courant nominal	24 A
Courant avec conducteur max.	24 A	Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	1.33 mΩ
Degré de pollution	3		

ZT 2.5/4AN/4 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Conducteur raccordable (autre raccordement)**

Type de raccordement, autre raccordement	Enfichable
--	------------

Généralités

Section de raccordement du conducteur, AWG 26 AWG, max.	Section de raccordement du conducteur, AWG 30 AWG, min.
---	---

Barrette de liaison équipée	TS 35
-----------------------------	-------

Raccordement (raccordement nominal)

Section de raccordement du conducteur, AWG 26 AWG, max.	Sens de raccordement	en haut
---	----------------------	---------

Longueur de dénudage	10 mm
----------------------	-------

Nombre de raccordements	4
-------------------------	---

Plage de serrage, min.	0.13 mm ²
------------------------	----------------------

Section de raccordement du conducteur, 0.13 mm ² souple avec embout DIN 46228/4, min.	Section de raccordement du conducteur, 0.13 mm ² souple avec embout DIN 46228/1, min.
--	--

Section de raccordement du conducteur, 0 mm ² souple, max.	Section de raccordement du conducteur, 0.13 mm ² souple, min.
---	--

Section de raccordement, semi-rigide, 4 mm ² max.	Section de raccordement, semi-rigide, 0.13 mm ² min.
--	---

Section de raccordement du conducteur, 4 mm ² rigide, max.	Section de raccordement du conducteur, 0.13 mm ² rigide, min.
---	--