# Fiche de données

## IE-CCM-5P-8.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Le module de liaison de Weidmüller vous sera utile à chaque fois que vous devrez réparer un câble d'installation abîmé ou le prolonger sans réserve de câble, dans un espace confiné.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Module de liaison, Vis, IP68 (50 m / 24 h) |
| Référence | 2685570000 |
| Type | IE-CCM-5P-8.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118695328 |
| Qté. | 1 Pièce |

# Fiche de données

## IE-CCM-5P-8.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments |  |
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat Nº (cURus) | E486077 |

### Dimensions et poids

| | |
|---|---|
| Poids net | 35 g |

### Températures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de stockage | | Température de fonctionnement | -40 °C...105 °C |
| Température de pose | | | |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-12 | | |

### Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nombre de pôles | 5 | Raccordement 1 | Vis |
| Raccordement 2 | Vis | Description de l'article | Module de liaison |
| Couleur | noir | Matériau de base du boîtier | Nylon, Fibre de verre, UL reconnu |
| Matériau des contacts | Laiton, nickelé | Surface du contact | CuZn, nickelé |
| Section du conducteur, rigide (AWG) | AWG 18...AWG 14 | Section de raccordement du conducteur, rigide, min. (AWG) | AWG 18 |
| Section de raccordement du conducteur, rigide, max. (AWG) | AWG 14 | Section de raccordement du conducteur, souple, min. | 0.75 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, souple, max. | 2.5 mm² | Section du conducteur, flexible | 0.75...2.5 mm² |
| Diamètre de la gaine, min. | 6.5 mm | Diamètre de la gaine, max. | 8.5 mm |
| Matériaux du support de contact | Nylon + Glass fibre, UL Recongnized | Degré de protection | IP68 (50 m / 24 h) |
| Module de liaison de couple de serrage, min. | 0.2 Nm | Module de liaison de couple de serrage, max. | 0.44 Nm |
| Écrou de serrage du presse-étoupe, min. | 0.78 Nm | Écrou de serrage du presse-étoupe, max. | 0.98 Nm |
| Serrage du tube du presse-étoupe, min. | 0.78 Nm | Tuyau de serrage du presse-étoupe, max. | 0.98 Nm |

### Normes générales

| | |
|---|---|
| Certificat Nº (cURus) | E486077 |

### Propriétés électriques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tension nominale | 600 V | Courant nominal | 8 A |


# IE-CCM-5P-8.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

### Dessin coté




### Découpe de montage

