Fiche de données

SFM 1/18 1.2-1.8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Grâce à la gamme complète de produits MultiMark, vous pouvez réaliser un marquage durable et structuré de manière optimale dans chaque armoire de commande. Un bon exemple en est notre nouveau marqueur de fil SlimFix, qui peut être imprimé et monté dans un délai très court. De plus, ils répondent aux exigences les plus élevées en matière de résistance aux vibrations et aux chocs. Les repères de fils ont un design ouvert et peuvent être facilement et rapidement installés avant ou après le câblage.

Informations générales de commande

Version	Repères de fils et de câbles, 1.2 - 1.8 mm, 18 x 3.8 mm, blanc
Référence	2719040000
Type	SFM 1/18 1.2-1.8 MM WS
GTIN (EAN)	4050118887778
Qté.	900 Pièce

Fiche de données

SFM 1/18 1.2-1.8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0.7087 inch
Largeur	3.8 mm	Largeur (pouces)	0.1496 inch
Poids net	0.3 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Version	avec pied encliquetable
Largeur	3.8 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2
Plage de température d'utilisation, max.	90 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C
Couleur	blanc	Halogène	Non
Matériau de base	PC-ABS, TPU	Caractères imprimés	sans
Taille de plage de repérage	2.8 x 15.5 mm	Nombre par rouleau	900

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, max.	0.75 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	0.25 mm²	Diamètre extérieur du conducteur, max.	1.8 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	1.2 mm	Diamètre extérieur du conducteur	1.2 - 1.8 mm
Section de raccordement de conducteur	0.25 - 0.75 mm²		

SFM 1/18 1.2-1.8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

