

KTBLQL15010050S4B1 LL1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Depuis de nombreuses années, le nom Klippon® est synonyme de compétence et de qualité dans les boîtiers. Les boîtiers en tôle d'acier de la série Klippon® TB Large ont été conçus principalement pour les applications où une protection fiable est nécessaire pour les composants électroniques sensibles (distributions DCS ou commandes de pompes). Les dimensions extérieures étendues permettent de placer encore plus de composants dans les boîtiers que dans les séries de boîtiers précédentes. En concevant votre boîtier Klippon® TB Large, nous vous apportons un soutien important dans la création et la réalisation de votre projet.

Informations générales de commande

Version	Klippon TBL (Terminal Box Large), Boîtier vide, Hauteur: 1500 mm, Largeur: 1000 mm, Profondeur: 500 mm, Plaques presse-étoupes: inférieur, Matériau de base: Acier inoxydable 1.4404 (316L), brossé
Référence	2698430000
Type	KTBLQL15010050S4B1 LL1
GTIN (EAN)	4064675026662
Qté.	1 Pièce

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E508186

Dimensions et poids

Profondeur	500 mm	Profondeur (pouces)	19.685 inch
Hauteur	1500 mm	Hauteur (pouces)	59.055 inch
Largeur	1000 mm	Largeur (pouces)	39.37 inch
Cote de fixation hauteur	1146 mm	Cote de fixation largeur	1040 mm
Poids net	184800 g		

Températures

Température de fonctionnement -50 °C...135 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002503	ETIM 9.0	EC002503
ETIM 10.0	EC002503	ECLASS 14.0	27-18-05-02
ECLASS 15.0	27-18-05-02		

Caractéristiques générales

Epaisseur du matériau du couvercle	2.5 mm	Epaisseur du matériau de la bride	3 mm
Résistance du matériau	2 mm	Température de fonctionnement , max.	135 °C
Température de fonctionnement , min.	-50 °C	Fixation du couvercle	Fermeture quart de tour avec insert carré
Surface	brossé	Tenue aux chocs	Version ATEX 7 J, 10 J version standard
Taille de clé	10 mm	Degré de protection	IP66
Matériau de base	Acier inoxydable 1.4404 (316L)	Matériau du joint	Silicone
Fixation du coffret	6 pieds de montage soudés avec trous de 14 mm	Version des œillets de levage	4 œillets soudés
Montage de la plaque de presse-étoupes	Vis 6 pans M6 10 SW	Plaques presse-étoupes	inférieur
Largeur de l'orifice d'accès	925 mm	Angle d'ouverture du couvercle	100.00 °
Plaque de presse-étoupes	Oui	Couvercle	Oui
Hauteur de l'orifice d'accès	1425 mm	Position tige PE	Boîtier côté C

Numéros de certificat du boîtier

Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)	DE PS2611 201111 002ISS01	Numéro d'attestation de conformité (AoC)	DE PS2611 201111 001ISS02
Numéro de certificat du boîtier vide (ATEX)	CML 20ATEX3029U	Numéro de certificat du boîtier vide (IECEx)	IECEx NEP 20.0005U

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

N° de certificat (cULus) E508186

Presse-étoupes haut / bas

M20	270	M12	536
M63	40	M40	102
M32	136	M25	205
M50	60	M75	32
M16	364		

Note importante

Informations sur le produit The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.

KTBLQL15010050S4B1 LL1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

