



SPElink®



Prises Ethernet à paire simple pour cartes de circuits imprimés

L'Ethernet à paire unique (SPE) est une technologie qui ne nécessite qu'une seule paire de fils pour transmettre les données et l'alimentation.

Les avantages qui en découlent feront de la SPE le réseau préféré sur le terrain et au-delà.

Avantages de l'Ethernet à paire unique :

- Cohérence : l'Ethernet à paire unique permet une communication Ethernet uniforme du capteur jusqu'au nuage
- A l'épreuve du temps : une technologie clé pour l'industrie 4.0 et l'IdO
- Souplesse : des portées allant jusqu'à 1000 m et des propriétés de transmission allant jusqu'à 1 Gbit/s permettent une utilisation dans toutes les applications
- Innovation : plus léger, moins d'espace requis et un effort d'installation réduit

Informations générales de commande

Version	Circuit imprimé, Boîtier de la prise femelle M8, IP67, Montage du panneau arrière
Référence	2726030000
Type	IE-BHD-SPE-M8-OT-BP
GTIN (EAN)	4050118810783
Qté.	20 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Hauteur	18 mm	Hauteur (pouces)	0.7087 inch
Largeur	17.2 mm	Largeur (pouces)	0.6772 inch
Poids net	3 g		

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	40 °C...85 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3e8ceb07-2a6e-42e7-9cfb-aa443d2916b3

Classifications

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

Propriétés électriques

Résistance d'isolation $\geq 500 \text{ M}\Omega$

Standards

Norme de connecteur IEC 61076-2-104, IEC 63171-5

Caractéristiques du système

Nombre de pôles	2	Famille de produits	Ethernet industriel
Degré de protection	IP67		

Données des matériaux

Couleur	argent	Tableau des couleurs (similaire)	RAL 7001
Résistance d'isolation	$\geq 500 \text{ M}\Omega$	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Température de fonctionnement , min.	40 °C	Température de fonctionnement , max.	85 °C

Emballage

Longueur VPE	177.00 mm	Largeur VPE	122.00 mm
Hauteur VPE	29.00 mm		

Note importante

Remarques

Dessins

www.weidmueller.com

Dessin coté

