

## CH-HOAB-XXXX-06-0200-AI


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Product similar to illustration



La mise en réseau croissante du monde de l'industrie va de pair avec la modularisation des machines et systèmes. Les éléments des armoires électriques sont de plus en plus souvent placés sur le terrain, ce qui augmente la quantité de câblage nécessaire.

Nos ensembles de câbles prêts à connecter peuvent être utilisés pour le câblage terrain et pour la transmission de données et de puissance dans diverses applications. La solution Plug & Produce de Weidmüller, intégralement testée, vous permettra de simplifier les montages sur votre machine. Cela vous permettra de vous concentrer sur vos compétences clés et d'améliorer encore votre efficacité.

Avec notre large gamme de composants certifiés, nous vous proposons une diversification complète. Nous pouvons ainsi vous fournir la solution parfaite pour votre application.

Si, malgré l'extension constante de notre gamme, vous ne trouvez pas le montage de câble que vous recherchez, nous pouvons aussi vous fournir des variantes de longueur et des solutions individualisées.

## Informations générales de commande

|            |                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Éléments d'un connecteur industriel étanche, Femelle, Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G2.5 or similar, Blindé: Non, Nombre de pôles: 6 |
| Référence  | <a href="#">2712410200</a>                                                                                                          |
| Type       | CH-HOAB-XXXX-06-0200-AI                                                                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118779271                                                                                                                       |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                             |

CH-HOAB-XXXX-06-0200-AI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Dimensions et poids

|           |          |
|-----------|----------|
| Poids net | 749.12 g |
|-----------|----------|

### Températures

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Température limite | -40 °C ... 80 °C |
|--------------------|------------------|

### Conformité environnementale du produit

|                                        |                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption                                        |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                                             |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                                   | 81ca46c4-2930-4739-aa54-e07d33c98f2c                           |

### Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |

### Caractéristiques techniques connecteur

| Connecteur | Description du connecteur    | Connecteur 1                                                                                                                                                                 |
|------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Entrée du câble              | straight                                                                                                                                                                     |
|            | Matériau de base du boîtier  | Plastique                                                                                                                                                                    |
|            | Nombre de pôles              | 6                                                                                                                                                                            |
|            | Série                        | HQ                                                                                                                                                                           |
|            | Cote                         | HQ                                                                                                                                                                           |
|            | Type                         | Femelle                                                                                                                                                                      |
|            | Pièces détachées connecteurs | <a href="#">HDC HQP TOLU 1PG16</a> , <a href="#">HDC HQ 4/2 FC</a> , <a href="#">HDC C HX BM2.5AG</a> , <a href="#">HDC-C-HD-BM2.5AG</a> , <a href="#">VG 16 HQ K68 9-13</a> |

### Caractéristiques techniques câble

|                                          |                       |                                               |                                              |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Longueur du câble                        | 2 m                   | Type de câble                                 | Lapp ÖLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G2.5 or similar |
| Couleur de la gaine                      | noir                  | Tenue aux huiles                              | DIN EN 50290-2-22                            |
| Section du conducteur                    | 2.5 mm²               | Nombre de conducteurs                         | 7                                            |
| Blindé                                   | Non                   | Halogène                                      | Oui                                          |
| Isolation                                | PVC                   | Plage de température, en mouvement, max.      | 70 °C                                        |
| Plage de température, en mouvement, min. | -15 °C                | Plage de température, fixe, max.              | 80 °C                                        |
| Plage de température, fixe, min.         | -40 °C                | Rayon de courbure, mobile                     | 10 x diamètre du câble                       |
| Rayon de courbure, min., fixe            | 4 x diamètre du câble | Résistance à la flamme                        | in accordance with IEC 60332-1-2             |
| Matériau de la gaine                     | PVC                   | Tropicalisé (résistant aux perles de soudure) | Non                                          |
| Diamètre extérieur                       | 11.1 mm               |                                               |                                              |

**CH-HOAB-XXXX-06-0200-AI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Caractéristiques techniques générales**

|                     |       |                        |                      |
|---------------------|-------|------------------------|----------------------|
| Nombre de pôles     | 6     | Disposition des picots | 1:1, âmes numérotées |
| Tension nominale    | 500 V | Courant nominal        | 40 A                 |
| Degré de protection | IP65  |                        |                      |