## IE-C5DE4UP0050PCSXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







### Informations générales de commande

Version	Câble pour chaîne porte-câbles, M8 codage P – mâle droit IP 67, ouvert, Cat. 5e, PUR, 5 m
Référence	<u>2717750050</u>
Туре	IE-C5DE4UP0050PCSXXX-E
GTIN (EAN)	4050118780017
Qté.	1 Pièce

## IE-C5DE4UP0050PCSXXX-E



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Agréments			
ROHS	Conforme		
Dimensions et poids			
Longueur	5 m	Longueur (pouces)	196.8504 inch
Poids net	619 g	Longueur (pouces)	100.0004 men
Températures			
Température de stockage Température de pose		Température de fonctionnement	-40 °C80 °C
Conformité environnemental	e du produit		
Statut de conformité RoHS	Conforme		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a		
Classifications			,
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		
Caractéristiques techniques	câble		
Couleur de la gaine	noir	Tenue aux huiles	Conforme à la norme CEI 60811:404
Nombre de conducteurs	4	Blindé	Oui
Halogène	Sans halogène, selon CEI 60754	Isolation	Polyoléfine
Cycles de courbure	2 Mio	Résistance à la flamme	Yes
Matériau de la gaine	PUR	Tension d'essai : fil-fil-blindage	1 kV CC, 1 min, 1000 Veft 50 Hz, 1 min
Codage couleur	blanc, jaune, bleu, Orange	Plage de température, fixe	-4080 °C
Plage de température, en mouvement	-3070 °C	Nombre de pôles	4
Caractéristiques techniques	générales		
Degré de protection	IP67		
Mâle droite			
Prise de raccordement à droite	extrémité libre du		
30 raddoradinont a arono	conducteur		
Mâle gauche			
Prise de raccordement à gauche	M8, Codage P, IP67,		
	Contact mâle, droit, Prise		

Date de création 14.11.2025 11:39:46 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

mâle, Plastique, blindé

# Fiche de données





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Dessins**

#### Circuit

M12		M12
1	yellow	1
2	white	
3 —	orange	3
3 ——— 1	blue	3 