

## ATTB 6 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Dans les applications de T&D, les transformateurs de courant et de tension sont principalement utilisés pour les fonctions de protection et de mesure. Notre nouvelle gamme de blocs de jonction de transformateurs Klippon® Connect TTB a été conçue pour répondre à toutes les exigences de connexion de ces deux applications critiques. Le câblage de transformateurs de courant et de tension peut être effectué particulièrement facilement et en toute sécurité avec les nouvelles séries de bloc de jonction - même dans des connexions complexes. La prévention des erreurs de fonctionnement pendant le fonctionnement augmente la disponibilité des installations et prolonge le cycle de vie de l'ensemble de l'armoire de commande. Ainsi, les exigences respectives de l'utilisateur sont remplies dans une large mesure.

## Informations générales de commande

Version	Bloc de jonction de test sectionnable, PUSH IN, 6 mm <sup>2</sup> , 50 V, 30 A, noir
Référence	<a href="#">2740030000</a>
Type	ATTB 6 BK
GTIN (EAN)	4064675021186
Qté.	50 Pièce

## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Certificat N° (cURus)	E60693

## Dimensions et poids

Profondeur	68 mm	Profondeur (pouces)	2.6772 inch
Hauteur	100 mm	Hauteur (pouces)	3.937 inch
Largeur	8.1 mm	Largeur (pouces)	0.3189 inch
Poids net	30.66 g		

## Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C
Température d'utilisation permanente, max.	130 °C		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

## Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert	droite	enclipsable	Oui
Type de montage	monté		

## Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	noir
Éléments d'actionnement de couleurs	Orange	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

## Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire	Oui	Nombre de polarités	1
Nombre d'étages	1	Nombre de points de contact par étage	2
Nombre de potentiels par étage	1	Etages internes pontés	Non
Barrette de liaison équipée	TS 35, TS 32	Fonction N	Non
Fonction PE	Non	Fonction PEN	Non

## Caractéristiques nominales

Section nominale	6 mm <sup>2</sup>	Tension nominale	50 V
Tension nominale DC	500 V	Courant nominal	30 A

## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

Courant avec conducteur max.	30 A	Normes	IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x	0.78 mΩ	Tension de choc nominale	6 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x	1.31 W	Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3		

### Caractéristiques nominales selon CSA

Section max. du conducteur (CSA)	8 AWG	Tension Gr C (CSA)	600 V
Courant gr. c (CSA)	29 A	Certificat N° (CSA)	200039-80099474
Tension Gr B (CSA)	600 V	Courant gr. B (CSA)	29 A
Tension Gr D (CSA)	600 V	Courant gr. D (CSA)	5 A
Section min. du conducteur (CSA)	22 AWG		

### Caractéristiques nominales selon UL

Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus)	8 AWG	Certificat N° (cURus)	E60693
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus)	22 AWG	Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus)	22 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus)	8 AWG		

### Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement	Enfichable		
--	------------	--	--

### Généralités

Section de raccordement du conducteur, AWG 8 max.	AWG 8	Section de raccordement du conducteur, AWG 22 min.	AWG 22
Normes	IEC 60947-7-1	Barrette de liaison équipée	TS 35, TS 32

### Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1	A5	Section de raccordement du conducteur, AWG 8 max.	AWG 8
Sens de raccordement	en haut	Longueur de dénudage	12 mm
Type de raccordement	PUSH IN	Nombre de raccordements	2
Plage de serrage, max.	10 mm <sup>2</sup>	Plage de serrage, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Dimension de la lame	0,8 x 4,0 mm	Section de raccordement du conducteur, AWG 22 min.	AWG 22
Section de raccordement du conducteur, 6 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, max.		Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/4, min.	
Section de raccordement du conducteur, 10 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, max.		Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> souple avec embout DIN 46228/1, min.	
Section de raccordement du conducteur, 10 mm <sup>2</sup> souple, max.		Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> souple, min.	
Section de raccordement, semi-rigide, 6 mm <sup>2</sup> max.		Section de raccordement, semi-rigide, 0,5 mm <sup>2</sup> min.	
Section de raccordement du conducteur, 6 mm <sup>2</sup> rigide, max.		Section de raccordement du conducteur, 0,5 mm <sup>2</sup> rigide, min.	

**ATTB 6 BK**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## Accessoires



Tous les accessoires de la gamme Klippon® Connect TTB s'harmonisent parfaitement dans les moindres détails. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises. Tous les composants concernant la fonction et la sécurité sont captivement connectés au bloc de jonction. Cela augmente la fiabilité des connexions de courant et des transformateurs de tension pendant les travaux d'installation et de maintenance.

## Informations générales de commande

Type	TS TTB 6 BK	Version
Référence	<a href="#">2710520000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118881080	Profondeur: 51.3 mm
Qté.	48 ST	
Type	TS TTB 6 BL	Version
Référence	<a href="#">2710480000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118880656	Profondeur: 51.3 mm
Qté.	48 ST	
Type	TS TTB 6 BR	Version
Référence	<a href="#">2715540000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118769609	Profondeur: 51.3 mm
Qté.	48 ST	
Type	TS TTB 6 GN	Version
Référence	<a href="#">2710490000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118880953	Profondeur: 51.3 mm
Qté.	48 ST	
Type	TS TTB 6 OR	Version
Référence	<a href="#">2710470000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118880649	Profondeur: 51.3 mm
Qté.	48 ST	
Type	TS TTB 6 RD	Version
Référence	<a href="#">2710510000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118881073	Profondeur: 51.3 mm
Qté.	48 ST	
Type	TS TTB 6 VT	Version
Référence	<a href="#">2710530000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118881097	0.00 mm, Profondeur: 51.3 mm
Qté.	48 ST	
Type	TS TTB 6 WT	Version
Référence	<a href="#">2817250000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4064675322566	Profondeur: 51.3 mm
Qté.	48 ST	
Type	TS TTB 6 YL	Version
Référence	<a href="#">2710500000</a>	Alvéole de test (bloc de jonction), Profondeur d'enfichage: 11.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118881066	Profondeur: 51.3 mm
Qté.	48 ST	
Type	SL TTB 6	Version
Référence	<a href="#">2710220000</a>	Pièce de blocage (bloc de jonction), PA 66/6, Rouge
GTIN (EAN)	4050118893311	
Qté.	50 ST	

## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	LL TTB 6/1	Version
Référence	<a href="#">2710230000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118847925	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/1 BK	Version
Référence	<a href="#">2710280000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118847963	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/1 BL	Version
Référence	<a href="#">2710240000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118847918	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/1 BR	Version
Référence	<a href="#">2762590000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675018377	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/1 GN	Version
Référence	<a href="#">2710250000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118847949	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/1 RD	Version
Référence	<a href="#">2710270000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118847956	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/1 VT	Version
Référence	<a href="#">2710290000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118847970	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/1 WT	Version
Référence	<a href="#">2817220000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675322535	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/1 YL	Version
Référence	<a href="#">2710260000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118893335	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2	Version
Référence	<a href="#">2710300000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848243	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2 BK	Version
Référence	<a href="#">2710350000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848274	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2 BL	Version
Référence	<a href="#">2710310000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848250	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2 BR	Version
Référence	<a href="#">2762600000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675018384	
Qté.	50 ST	

## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	LL TTB 6/2 CM	Version
Référence	<a href="#">2710370000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012092	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2 CM BK	Version
Référence	<a href="#">2710420000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012641	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2 CM BL	Version
Référence	<a href="#">2710380000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012603	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2 CM BR	Version
Référence	<a href="#">2762610000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675018391	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2 CM GN	Version
Référence	<a href="#">2710390000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012610	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2 CM RD	Version
Référence	<a href="#">2710410000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012634	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2 CM VT	Version
Référence	<a href="#">2710430000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012658	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2 CM WT	Version
Référence	<a href="#">2817240000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675322559	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2 CM YL	Version
Référence	<a href="#">2710400000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012627	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2 GN	Version
Référence	<a href="#">2710320000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848328	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2 RD	Version
Référence	<a href="#">2710340000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848281	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2 VT	Version
Référence	<a href="#">2710360000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848267	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/2 WT	Version
Référence	<a href="#">2817230000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675322542	
Qté.	50 ST	

## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	LL TTB 6/2 YL	Version
Référence	<a href="#">2710330000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848311	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/3	Version
Référence	<a href="#">2710440000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848236	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/3 CM	Version
Référence	<a href="#">2726100000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012665	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/4	Version
Référence	<a href="#">2710450000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848229	
Qté.	25 ST	
Type	LL TTB 6/4 CM	Version
Référence	<a href="#">2726110000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675012672	
Qté.	50 ST	
Type	LL TTB 6/6	Version
Référence	<a href="#">2710460000</a>	Levier de verrouillage (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4050118848212	
Qté.	10 ST	

## Flasques de fermeture et plaques de séparation



Les plaques de séparation et les plaques d'extrémité sont des accessoires essentiels pour les blocs de jonction. Les plaques de séparation assurent la séparation optique et électrique des différents potentiels et groupes fonctionnels, augmentant la sécurité et assurant une structure claire à l'intérieur de l'armoire de commande. Les plaques d'extrémité ferment la rangée de bloc de jonction sur les côtés, protègent contre le contact avec des pièces sous tension et assurent une finition propre et stable. Les deux composants sont parfaitement adaptés aux séries de blocs de jonction Weidmüller respectives, contribuant ainsi à un câblage sûr, conforme et professionnel.

## Informations générales de commande

Type	EP TTB 6	Version
Référence	<a href="#">2710170000</a>	Série A, Plaque d'extrémité
GTIN (EAN)	4050118822229	
Qté.	20 ST	

## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Equerre de blocage



Pour maintenir correctement les blocs de jonction et éviter qu'ils glissent, Weidmüller propose des équerres de blocage. Il existe des versions vissées et non vissées. Il est possible de placer des repères sur les équerres de blocage ainsi que des repères de groupe et il est possible de mettre des fiches de contrôle.

### Informations générales de commande

Type	AEB 35 SCL/1 V0	Version
Référence	<a href="#">2661280000</a>	Série A, Equerre de blocage
GTIN (EAN)	4050118702163	
Qté.	20 ST	
Type	AEB 35 SCL/1 V0 BK	Version
Référence	<a href="#">2661300000</a>	Série A, Equerre de blocage
GTIN (EAN)	4050118702187	
Qté.	20 ST	
Type	AEB 35 SCL/1 V0 GY	Version
Référence	<a href="#">2661290000</a>	Série A, Equerre de blocage
GTIN (EAN)	4050118702170	
Qté.	20 ST	

### Accessoires



Tous les accessoires de la gamme Klippon® Connect TTB s'harmonisent parfaitement dans les moindres détails. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises. Tous les composants concernant la fonction et la sécurité sont captivement connectés au bloc de jonction. Cela augmente la fiabilité des connexions de courant et des transformateurs de tension pendant les travaux d'installation et de maintenance.

### Informations générales de commande

Type	SCCB TTB 6/2	Version
Référence	<a href="#">2710190000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 30 A,
GTIN (EAN)	4050118847987	Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 8.10, Isolé: Oui, Largeur: 16 mm
Qté.	25 ST	
Type	SCCB TTB 6/3	Version
Référence	<a href="#">2710200000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 30 A,
GTIN (EAN)	4050118847994	Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 8.10, Isolé: Oui, Largeur: 24.1 mm
Qté.	25 ST	
Type	SCCB TTB 6/4	Version
Référence	<a href="#">2710210000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 30 A,
GTIN (EAN)	4050118848007	Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 8.10, Isolé: Oui, Largeur: 32.2 mm
Qté.	25 ST	

## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

### Connexions transversales



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

### Informations générales de commande

Type	ZQV 6N/10	Version
Référence	<a href="#">2733970000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 41 A,
GTIN (EAN)	4064675066811	Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 3.1
Qté.	20 ST	mm
Type	ZQV 6N/6	Version
Référence	<a href="#">2733950000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 41 A,
GTIN (EAN)	4064675066699	Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 3.1 mm
Qté.	20 ST	
Type	ZQV 6N/7	Version
Référence	<a href="#">2733960000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 41 A,
GTIN (EAN)	4064675066804	Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 3.1 mm
Qté.	20 ST	

### Accessoires



Tous les accessoires de la gamme Klippon® Connect TTB s'harmonisent parfaitement dans les moindres détails. Cela facilite le montage tout en respectant les normes requises. Tous les composants concernant la fonction et la sécurité sont captivement connectés au bloc de jonction. Cela augmente la fiabilité des connexions de courant et des transformateurs de tension pendant les travaux d'installation et de maintenance.

### Informations générales de commande

Type	CH TTB	Version
Référence	<a href="#">2710130000</a>	Capot de protection (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675021155	
Qté.	1 ST	
Type	CP TTB	Version
Référence	<a href="#">2710140000</a>	Capot de protection (bloc de jonction)
GTIN (EAN)	4064675014171	
Qté.	10 ST	
Type	CS TTB	Version
Référence	<a href="#">2710150000</a>	Série A, Equerre de blocage
GTIN (EAN)	4064675021148	
Qté.	10 ST	

## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## DEK 5/8



## WS/ DEK

Les repères de bornes MultiMark utilisent un matériau composite innovant constitué de deux composants. Le contour rigide de la base du repère s'enclenche solidement dans le connecteur. La surface élastique rend le repère facile à installer. Ce matériau spécialement perforé permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement qui tendent à se cumuler, notamment dans le cas de blocs de jonction longs. Avantage supplémentaire : l'excellente imprimabilité du matériau de la surface garantit un repérage durable et résistant à l'usure. Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.

Vos avantages avec MultiMark

- Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
- Maintien ferme et impression durable
- Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
- Montage facile grâce à un matériau composite innovant
- Grandes libellés pour une lisibilité optimale
- Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

## Informations générales de commande

Type	DEK-A 5/8 MM WS	Version	
Référence	<a href="#">2448860000</a>		Dekafix, Terminal marker, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, blanc
GTIN (EAN)	4050118462968		
Qté.	500 ST		

## Blank



Le repère Dekafix (DEK) permet un repérage universel de tous les conducteurs et connecteurs débrochables, ainsi que des sous-ensembles électroniques. Le système convient idéalement aux courtes séquences de chiffres et dispose d'un large éventail de repères déjà imprimés. Montage sur bande pour pose rapide, en une seule étape. Le résultat d'impression est facile à lire, riche en contrastes et disponible en plusieurs largeurs.

- Large gamme de repérages prêts à l'emploi
  - Montage en bande pour pose rapide
  - Repères de conducteurs, adaptés à tous les câbles Weidmüller
  - Disponible en MultiCard vierge ou avec impression standard
- Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Informations générales de commande

Type	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Version
Référence	<a href="#">1341630000</a>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Pas en mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, blanc
Qté.	500 ST	

## Connexions transversales



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

## Informations générales de commande

Type	ZQV 6N/10 BL	Version
Référence	<a href="#">2786910000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 41 A,
GTIN (EAN)	4064675064602	Nombre de pôles: 10, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 78.7 mm
Qté.	20 ST	
Type	ZQV 6N/2	Version
Référence	<a href="#">1985740000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 41 A,
GTIN (EAN)	4050118370362	Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 13.7 mm
Qté.	60 ST	
Type	ZQV 6N/3	Version
Référence	<a href="#">1985760000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 41 A,
GTIN (EAN)	4050118370263	Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 21.8 mm
Qté.	60 ST	
Type	ZQV 6N/3 BL	Version
Référence	<a href="#">1985840000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 41 A,
GTIN (EAN)	4050118370379	Nombre de pôles: 3, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 21.8 mm
Qté.	60 ST	
Type	ZQV 6N/4	Version
Référence	<a href="#">1985780000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, Orange, 41 A,
GTIN (EAN)	4050118370287	Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 29.9 mm
Qté.	60 ST	
Type	ZQV 6N/4 BL	Version
Référence	<a href="#">1985850000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 41 A,
GTIN (EAN)	4050118370447	Nombre de pôles: 4, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 29.9 mm
Qté.	60 ST	
Type	ZQV 6N/6 BL	Version
Référence	<a href="#">2786890000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 41 A,
GTIN (EAN)	4064675064572	Nombre de pôles: 6, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 46.3 mm
Qté.	20 ST	
Type	ZQV 6N/7 BL	Version
Référence	<a href="#">2786900000</a>	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 41 A,
GTIN (EAN)	4064675064596	Nombre de pôles: 7, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 54.4 mm
Qté.	20 ST	

## ATTB 6 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	ZQV 6N/2 BL	Version	
Référence	<a href="#">1985830000</a>		Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, bleu, 41 A,
GTIN (EAN)	4050118370232		Nombre de pôles: 2, Pas en mm (P): 8.00, Isolé: Oui, Largeur: 13.7
Qté.	60 ST		mm

### Adaptateur de test et prises de test



Adaptateurs de test et fiches de contrôle sont utilisés pour le raccordement électrique entre les blocs de jonction et l'équipement de tester. De cette façon, un contact électrique peut être établi à l'état filaire et les mesures peuvent être faites facilement.

### Informations générales de commande

Type	FZS 2/4 RT/80 SAKT4	Version	
Référence	<a href="#">1276300000</a>		Fiche (bloc de jonction), Raccordement enfichable, 2 mm <sup>2</sup> , Nombre
GTIN (EAN)	4008190026080		de raccordements: 2, Nombre de pôles: 1, Largeur: 9 mm
Qté.	20 ST		