Fiche de données


MPS 5/04 D11 S F3 TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit





OMNIMATE® 4.0 - la prochaine étape de l'évolution
OMNIMATE® 4.0 suit la tendance de la Technologie One Câble (OCT). Le concept modulaire permet la configuration rapide d'interfaces hybrides, qui transmettent des données, des signaux et de l'énergie dans un seul connecteur. En conséquence, vous pouvez réduire les efforts de câblage dans une grande variété d'applications, simplifier la maintenance et accélérer les process d'automatisation. La connexion unique SNAP IN est le réseau principal et accélère le process du câblage.
Le raccordement le plus rapide actuellement
• Câblage rapide, sûr et sans outils grâce à la connexion SNAP-IN
• Prêt pour robot grâce à la livraison "prêt pour le fil" avec point de serrage ouvert
• La rétroaction optique et acoustique indique un câblage approprié Créez votre propre configuration
• Configuration et commande flexibles via le configurateur Weidmüller (WMC)
• Expédition sous trois jours - même pour les produits configurés individuellement
• Préparation automatique de l'offre pour le produit configuré Une configuration simple des connecteurs hybrides modulaires
• Options de combinaison flexibles pour la puissance, le signal et la transmission de données
• Technologie Single-Pair Ethernet évolutive

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Pas en mm (P): 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 180°, Boîte
Référence	2741900000
Type	MPS 5/04 D11 S F3 TN B B
GTIN (EAN)	4064675055358
Qté.	60 Pièce
Indices de produit	IEC: 400 V / 26.8 A / 0.5 - 4 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 18 - AWG 14
Emballage	Boîte

Fiche de données

MPS 5/04 D11 S F3 TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	36 mm	Profondeur (pouces)	1.4173 inch
Hauteur	17.53 mm	Hauteur (pouces)	0.6902 inch
Largeur	30.2 mm	Largeur (pouces)	1.189 inch
Poids net	27.18 g		

Températures

Température ambiante	-50 °C…125 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		

Conducteurs indiqués pour raccordement

Plage de serrage, min.	0.34 mm²				
Plage de serrage, max.	4 mm²				
Rigide, min. H05(07) V-U	0.5 mm²				
Rigide, max. H05(07) V-U	2.5 mm²				
souple, min. H05(07) V-K	0.5 mm²				
souple, max. H05(07) V-K	4 mm²				
avec embout isolé DIN 46 228/4, min.	0.34 mm²				
avec embout isolé DIN 46 228/4, max.	2.5 mm²				
avec embout, DIN 46228 pt 1, min.	0.34 mm²				
avec embout selon DIN 46 228/1, max.	2.5 mm²				
Diamètre extérieur max. de l'isolant	4.00 mm				
Raccordement	Section pour le raccordement du conducteur	nominal	0.34 mm²		
	Embout	Longueur de dénudage	nominal	10 mm	
		Embout recommandé	H0,34/12 TK		
	Section pour le raccordement du conducteur	nominal	0.5 mm²		
	Embout	Longueur de dénudage	nominal	12 mm	
		Embout recommandé	H0,5/16 OR		
		Longueur de dénudage	nominal	10 mm	
		Embout recommandé	H0,5/10		
	Section pour le raccordement du conducteur	nominal	0.75 mm²		
	Embout	Longueur de dénudage	nominal	12 mm	
		Embout recommandé	H0,75/16 W		
		Longueur de dénudage	nominal	10 mm	
		Embout recommandé	H0,75/10		
	Section pour le raccordement du conducteur	nominal	1 mm²		
	Embout	Longueur de dénudage	nominal	12 mm	
		Embout recommandé	H1,0/16 GE		
		Longueur de dénudage	nominal	10 mm	
		Embout recommandé	H1,0/10		

Fiche de données

MPS 5/04 D11 S F3 TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

	Section pour le raccordement du conducteur	nominal	1.5 mm²	
	Embout	Longueur de dénudage	nominal	12 mm
		Embout recommandé	H1,5/16 R	
		Longueur de dénudage	nominal	10 mm
		Embout recommandé	H1,5/10	
	Section pour le raccordement du conducteur	nominal	2.5 mm²	
	Embout	Longueur de dénudage	nominal	10 mm
		Embout recommandé	H2,5/15D BL	
		Longueur de dénudage	nominal	10 mm
		Embout recommandé	H2,5/10	
Texte de réference	Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P), Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale.			

Paramètres système

Famille de produits	OMNIMATE 4.0	
Type de raccordement	Raccordement installation	
Technique de raccordement de conducteurs	SNAP IN avec levier	
Pas en mm (P)	5.00 mm	
Pas en pouces (P)	0.197 "	
Orientation de la sortie du conducteur	180°	
Nombre de pôles	4	
L1 en mm	15.00 mm	
L1 en pouce	0.591 "	
Nombre de séries	1	
Nombre de pôles	1	
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106	protection doigt	
Protection au toucher selon DIN VDE 0470	IP 20	
Degré de protection	IP20	
Résistance de passage	≤5 mΩ	
Longueur de dénudage	9 mm	
Tolérance de longueur de dénudage	min.	8 mm
	max.	10 mm
Cycles d'enfichage	25	
Force d'enfichage/pôle, max.	8.5 N	
Force d'extraction/pôle, max.	8.5 N	

Données des matériaux

Matériau isolant	PBT GF	Couleur	noir
Éléments d'actionnement de couleurs	Orange	Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011
Groupe de matériaux isolants	I	Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 600
Moisture Level (MSL)		Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Surface du contact	étamé
Température de stockage, min.	-25 °C	Température de stockage, max.	55 °C
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de fonctionnement , max.	85 °C

Données nominales selon CEI

testé selon la norme	IEC 60664-1, IEC 61984	Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)	26.8 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)	19.7 A	Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)	23.1 A

Fiche de données

MPS 5/04 D11 S F3 TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)	16.9 A
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	320 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	4 kV
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2	400 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3	250 V
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2	4 kV

Données nominales selon UL 1059

Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)	300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)	18.5 A
Section de raccordement de câble AWG, min.	AWG 18
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)	300 V
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)	10 A
Section de raccordement de câble AWG, max.	AWG 14

Technical data - hybrid (data)

Technologie de connexion (données)	Raccordement à déplacement d'isolant (IDC)
Contact material (Data)	Bronze étamé
Material locking lever (Data)	Acier inoxydable
Material insulator (Data)	PC UL94 V0
Sheath diameter, max. (Data)	5.7 mm
Insulation cross-section, max. (Data)	1.6
Dielectric strength, contact / shield (Data)	≤ 1500 V DC
Contact resistance (Data)	≤ 20 mΩ
Network standard (Data)	IEEE 802.3bw (100 BaseT1), IEEE 802.3cg (10BaseT1), IEEE 802.3bp (1000 BaseT1)
Application-specific communication cable facilities (Data)	ISO/IEC 11801-1 Amd.1, ISO/IEC 11801-3 Amd.1, ISO/IEC 11801-6 Amd.1
Connector Standard (Data)	IEC 63171-2
Housing main material (Data)	Zinc injecté nickelé
Shielding material (Data)	bronze étamé
Sheath diameter, min. (Data)	3.6 mm
Insulation cross-section, min. (Data)	0.85
Dielectric strength, contact / contact (Data)	≥ 1000 V DC
Courant admissible (données)	1.4 A
Insulation strength (Data)	≥ 500 MΩ
PoE / PoE+ (Data)	PoDL selon IEEE 802.3bu / cg
Ability to reconnect (Data)	≤ l4 cycles (avec la même section)

Technical data - hybrid (signal)

Nombre de pôles (signal)	4
Pitch in inches (Signal)	0.197 "
Surface du contact (signal)	étamé
Plage de raccordement, max. (signal)	4 mm²
Section du conducteur, AWG, max. (signal)	AWG 12
avec embout isolé, DIN 46228 pt 4, max. (signal)	2.5 mm²
avec embout de fil, DIN 46228 pt 1, max. (signal)	2.5 mm²
Flexible, max. H05(07) V-K (signal)	4 mm²
Rigide, max. H05(07) V-U (signal)	2.5 mm²
Stripping length (Signal)	9 mm
Courant nominal (groupe d'utilisation C / UL 1059) (signal)	18.5 A
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) (signal)	26.8 A
Pitch in mm (Signal)	5 mm
Matériau des contacts (signal)	CuSn
Plage de raccordement, min. (signal)	0.5 mm²
Section du conducteur, AWG, min. (signal)	AWG 20
avec embout isolé, DIN 46228 pt 4, min. (signal)	0.5 mm²
avec embout de fil, DIN 46228 pt 1, min. (signal)	0.5 mm²
Flexible, min. H05(07) V-K (signal)	0.5 mm²
Rigide, min. H05(07) V-U (signal)	0.5 mm²
Diamètre extérieur de l'isolant, max. (signal)	4 mm
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) (signal)	18.5 A
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) (signal)	10 A
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) (signal)	19.7 A

Fiche de données

MPS 5/04 D11 S F3 TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) (signal)	23.1 A
Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution II/2 (signal)	4 kV
Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution III/3 (signal)	4 kV
Tension nominale (groupe d'utilisation C / UL 1059) (signal)	150 V
Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution II/2 (signal)	400 V
Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution III/3 (signal)	250 V
Ligne de fuite, min. (signal)	7.5 mm

Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) (signal)	16.9 A
Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution III/2 (signal)	4 kV
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) (signal)	300 V
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) (signal)	300 V
Tension de choc nominale pour classe de tension de tenue aux chocs/Degré de pollution III/2 (signal)	320 V
Ligne d'air, min. (signal)	7.5 mm

Note importante

Conformité IPC	Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques	• Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

MPS 5/04 D11 S F3 TN B B


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Dessins



Dimensional drawing



Avantages produit




Fastest connection technology SNAP IN

Avantages produit



Acoustic and visual feedback




MPS 5/04 D11 S F3 TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Fiche de données


MPS 5/04 D11 S F3 TN B B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Pièces opposées

Raccordement sur platine



OMNIMATE® 4.0 - la prochaine étape de l'évolution
OMNIMATE® 4.0 suit la tendance de la Technologie One Câble (OCT). Le concept modulaire permet la configuration rapide d'interfaces hybrides, qui transmettent des données, des signaux et de l'énergie dans un seul connecteur. En conséquence, vous pouvez réduire les efforts de câblage dans une grande variété d'applications, simplifier la maintenance et accélérer les process d'automatisation. La connexion unique SNAP IN est le réseau principal et accélère le process du câblage.
Le raccordement le plus rapide actuellement
• Câblage rapide, sûr et sans outils grâce à la connexion SNAP-IN
• Prêt pour robot grâce à la livraison "prêt pour le fil" avec point de serrage ouvert
• La rétroaction optique et acoustique indique un câblage approprié Créez votre propre configuration
• Configuration et commande flexibles via le configurateur Weidmüller (WMC)
• Expédition sous trois jours - même pour les produits configurés individuellement
• Préparation automatique de l'offre pour le produit configuré Une configuration simple des connecteurs hybrides modulaires
• Options de combinaison flexibles pour la puissance, le signal et la transmission de données
• Technologie Single-Pair Ethernet évolutive

Informations générales de commande

Type	MHS 5/04 D11 H T3 B T	Version
Référence	2741530000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Raccordement
GTIN (EAN)	4064675055501	soudé THT/THR, Pas en mm (P): 5.00 mm, Nombre de pôles: 4, 90°,
Qté.	18 ST	Tube