


## FMH1 S1/32V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustration du produit



**OMNIMATE® - Connecteurs carte-à-carte**  
Ingénierie flexible des appareils compacts  
L'utilisation de systèmes de contact à l'épreuve du temps, ainsi que l'optimisation des processus de fabrication, sont de plus en plus importantes dans le développement de dispositifs industriels efficaces, en particulier dans le domaine de l'industrie 4.0. Les connecteurs carte-à-carte OMNIMATE® ont un pas de 1,27 mm et offrent une flexibilité maximale grâce à des conceptions variées.

- Conception de dispositifs flexibles - Densité adaptée à l'industrie combinée à des combinaisons de connexions très flexibles (Mezzanine, Mère-fille, Carte d'extension, Câble-à-carte)
- Prêt pour l'automatisation - Développé pour l'assemblage automatique avec une coplanarité des broches de haute précision et une fixation SMT
- Un contact fiable - Jusqu'à 500 cycles d'accouplement grâce à une surface en or adaptée à l'industrie (PdNi-Au)
- Prêt pour le processus - Matériau LCP à haute performance pour le soudage par refusion
- Évolutivité - Des hauteurs différentes avec un fort chevauchement des contacts assurent des solutions variées de 12 à 80 pôles.
- Une miniaturisation robuste - connexion simple et sûre même possible dans des conditions d'accouplement défavorables - par exemple, inclinaison ou décalage.

### Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur mâle, Raccordement soudé SMD, Pas en mm (P): 1.27 mm, Nombre de pôles: 32, 180°, Tape
Référence	<a href="#">2747020000</a>
Type	FMH1 S1/32V F1 B RL
GTIN (EAN)	4064675001492
Qté.	280 Pièce
Indices de produit	IEC: / 2.8 A UL: 150 V
Emballage	Tape

**FMH1 S1/32V F1 B RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

## Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	<a href="#">Site Web UL</a>
Certificat N° (cURus)	E92202

**Dimensions et poids**

Profondeur	7.4 mm
Hauteur	7.6 mm
Largeur	25.4 mm
Poids net	4.03 g

Profondeur (pouces)	0.2913 inch
Hauteur (pouces)	0.2992 inch
Largeur (pouces)	1 inch

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637
ECLASS 15.0	27-46-02-01

ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 14.0	27-46-02-01

**Caractéristiques du système**

Famille de produits	OMNIMATE Signal - Carte-à-Carte	Type de raccordement	Raccordement sur platine
Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé SMD	Pas en mm (P)	1.27 mm
Pas en pouces (P)	0.050 "	Angle de sortie	180°
Nombre de pôles	32	Nombre de picots par pôle	1
Coplanarité :	0.1 mm	Nombre de séries	1
Nombre de pôles	2	Degré de protection	IP20
Résistance de passage	<25 mΩ	Cycles d'enfichage	500
Force d'enfichage/pôle, max.	0.6 N	Force d'extraction/pôle, max.	0.6 N

**Données des matériaux**

Matériau isolant	LCP	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	IIIa
Résistance d'isolation	$\geq 10^{10} \Omega$	Moisture Level (MSL)	1
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau de base du contact	Alliage de cuivre
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Surface du contact	Or sur nickel
Structure en couches du contact mâle	$\geq 2 \mu\text{m Ni} / \geq 0.4 \mu\text{m PdNi} / \geq 0.05 \mu\text{m Au}$	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de fonctionnement , min.	-55 °C
Température de fonctionnement , max.	125 °C		

**Données nominales selon CEI**

Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)	2.8 A	Ligne de fuite, min.	0.4 mm
Espace libre, min.	0.4 mm		

**FMH1 S1/32V F1 B RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Technical data**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Données nominales selon UL 1977**

Référence aux valeurs approuvées	Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.	Tension nominale (UL 1977) (obsolète) 150 V
----------------------------------	--	---

**Emballage**

Emballage	Tape	Longueur VPE	350.00 mm
Largeur VPE	345.00 mm	Hauteur VPE	135.00 mm

**Note importante**


Conformité IPC	Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
----------------	--

**Remarques**




**FMH1 S1/32V F1 B RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings****Illustration du produit****Dimensional drawing**


Type	No. of pins	Order no.	A	B	C	D	E	F	G
FMH1 S1/32V F1 B	16	2140000000	8,09	9,52	5,12	8,02	9,52	7,04	4,02
FMH1 S1/32V F1 B	16	2140000000	8,09	9,52	5,08	7,11	11,71	7,04	4,02
FMH1 S1/32V F1 B	20	2140000000	11,24	10,65	7,18	10,40	11,48	10,35	7,4
FMH1 S1/32V F1 B	20	2140000000	11,24	10,65	7,18	10,40	11,48	10,35	7,4
FMH1 S1/32V F1 B	24	2140000000	14,39	13,80	8,33	13,52	14,60	13,45	8,5
FMH1 S1/32V F1 B	24	2140000000	14,39	13,80	8,33	13,52	14,60	13,45	8,5
FMH1 S1/32V F1 B	30	2140000000	19,54	18,95	10,58	18,60	19,68	18,55	11,6
FMH1 S1/32V F1 B	30	2140000000	19,54	18,95	10,58	18,60	19,68	18,55	11,6
FMH1 S1/32V F1 B	36	2140000000	24,69	24,10	12,83	23,30	24,38	23,35	15,6
FMH1 S1/32V F1 B	36	2140000000	24,69	24,10	12,83	23,30	24,38	23,35	15,6
FMH1 S1/32V F1 B	40	2140000000	29,84	29,25	16,08	27,30	28,38	27,35	19,6
FMH1 S1/32V F1 B	40	2140000000	29,84	29,25	16,08	27,30	28,38	27,35	19,6
FMH1 S1/32V F1 B	48	2140000000	34,99	34,40	19,33	32,30	33,38	32,35	23,6
FMH1 S1/32V F1 B	48	2140000000	34,99	34,40	19,33	32,30	33,38	32,35	23,6
FMH1 S1/32V F1 B	56	2140000000	40,14	40,55	22,58	39,30	40,38	39,35	27,6
FMH1 S1/32V F1 B	56	2140000000	40,14	40,55	22,58	39,30	40,38	39,35	27,6
FMH1 S1/32V F1 B	64	2140000000	45,29	45,70	25,83	44,30	45,38	44,35	32,6
FMH1 S1/32V F1 B	64	2140000000	45,29	45,70	25,83	44,30	45,38	44,35	32,6

**Dessin détaillé****Courbe de dérating**


**FMH1 S1/32V F1 B RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**


Extender-Board



Mezzanine



Mother-to-Daughter



Board-to-Wire