


Illustration du produit



OMNIMATE® - Connecteurs carte-à-carte

Ingénierie flexible des appareils compacts

L'utilisation de systèmes de contact à l'épreuve du temps, ainsi que l'optimisation des processus de fabrication, sont de plus en plus importantes dans le développement de dispositifs industriels efficaces, en particulier dans le domaine de l'industrie 4.0. Les connecteurs carte-à-carte OMNIMATE® ont un pas de 1,27 mm et offrent une flexibilité maximale grâce à des conceptions variées.

- Conception de dispositifs flexibles - Densité adaptée à l'industrie combinée à des combinaisons de connexions très flexibles (Mezzanine, Mère-fille, Carte d'extension, Câble-à-carte)
- Prêt pour l'automatisation - Développé pour l'assemblage automatique avec une coplanarité des broches de haute précision et une fixation SMT
- Un contact fiable - Jusqu'à 500 cycles d'accouplement grâce à une surface en or adaptée à l'industrie (PdNi-Au)
- Prêt pour le processus - Matériau LCP à haute performance pour le soudage par refusion
- Évolutivité - Des hauteurs différentes avec un fort chevauchement des contacts assurent des solutions variées de 12 à 80 pôles.
- Une miniaturisation robuste - connexion simple et sûre même possible dans des conditions d'accouplement défavorables - par exemple, inclinaison ou décalage.

Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, Raccordement soudé SMD, Pas en mm (P): 1.27 mm, Nombre de pôles: 40, 180°, Tape
Référence	2747390000
Type	FFH9 S1/40V F1 B RL
GTIN (EAN)	4064675000761
Qté.	280 Pièce
Indices de produit	IEC: / 2.8 A UL: 150 V
Emballage	Tape
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2026-12-31T00:00:00+01:00

FFH9 S1/40V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E92202

Dimensions et poids

Profondeur	7.8 mm	Profondeur (pouces)	0.3071 inch
Hauteur	9.9 mm	Hauteur (pouces)	0.3898 inch
Largeur	30.48 mm	Largeur (pouces)	1.2 inch
Poids net	6.26 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

Caractéristiques du système

Vitesse de transmission	3.125 Gbit/s	Famille de produits	OMNIMATE Signal - Carte-à-Carte
Type de raccordement	Raccordement sur platine	Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé SMD
Pas en mm (P)	1.27 mm	Pas en pouces (P)	0.050 "
Angle de sortie	180°	Nombre de pôles	40
Nombre de picots par pôle	1	Coplanarité :	0.1 mm
Nombre de séries	1	Nombre de pôles	2
Degré de protection	IP20	Résistance de passage	<25 mΩ
Cycles d'enchâssage	500	Force d'enchâssage/pôle, max.	0.6 N
Force d'extraction/pôle, max.	0.6 N		

Données des matériaux

Matériau isolant	LCP	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	IIla
Résistance d'isolation	$\geq 10^{10} \Omega$	Moisture Level (MSL)	1
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Matériau de base du contact	Alliage de cuivre
Matériau des contacts	Alliage de cuivre	Surface du contact	Or sur nickel
Structure en couches du contact mâle	$\geq 2 \mu\text{m Ni} / \geq 0.4 \mu\text{m PdNi} / \geq 0.05 \mu\text{m Au}$	Température de stockage, min.	-40 °C
Température de stockage, max.	70 °C	Température de fonctionnement, min.	-55 °C
Température de fonctionnement, max.	125 °C		

Données nominales selon CEI

Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)	2.8 A	Ligne de fuite, min.	0.4 mm
Espace libre, min.	0.4 mm		

FFH9 S1/40V F1 B RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Données nominales selon UL 1977

Référence aux valeurs approuvées	Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément.	Tension nominale (UL 1977) (obsolète)	150 V
----------------------------------	--	---------------------------------------	-------

Emballage


Emballage	Tape	Longueur VPE	350.00 mm
Largeur VPE	345.00 mm	Hauteur VPE	135.00 mm

Note importante

Conformité IPC	Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.
Remarques	


Dessins

Illustration du produit




Dimensional drawing


Type	Order no.	No. of poles	A	B	C	D	E	G
FFH9 S1/2V F1 B RL	2347140000	12	6,35	13,11	12,2	8,37	8,37	4,46
FFH9 S1/2V F1 B RL	2347260000	16	8,89	13,11	15,24	11,93	10,91	3,75
FFH9 S1/2V F1 B RL	2347380000	20	11,43	15,85	17,78	14,40	13,40	5
FFH9 S1/2V F1 B RL	2347500000	24	13,97	18,80	21,59	18,26	17,26	7,64
FFH9 S1/2V F1 B RL	2347620000	28	16,51	21,84	24,44	21,12	20,12	10,28
FFH9 S1/2V F1 B RL	2347740000	32	19,05	24,87	27,47	23,15	22,15	12,92
FFH9 S1/2V F1 B RL	2347860000	36	21,59	27,91	30,49	25,19	24,19	15,56
FFH9 S1/2V F1 B RL	2347980000	40	24,13	30,94	33,52	27,19	26,19	18,20
FFH9 S1/2V F1 B RL	2348100000	44	26,67	33,98	36,55	29,19	28,19	20,84
FFH9 S1/2V F1 B RL	2348220000	48	29,21	36,99	39,58	31,19	30,19	23,48
FFH9 S1/2V F1 B RL	2348340000	52	31,75	39,53	42,61	33,19	32,19	26,12
FFH9 S1/2V F1 B RL	2348460000	56	34,29	42,56	45,64	35,19	34,19	28,76
FFH9 S1/2V F1 B RL	2348580000	60	36,83	45,59	48,67	37,19	36,19	31,40
FFH9 S1/2V F1 B RL	2348700000	64	39,37	48,62	51,70	39,19	38,19	34,04
FFH9 S1/2V F1 B RL	2348820000	68	41,91	51,65	54,73	41,19	40,19	36,68
FFH9 S1/2V F1 B RL	2348940000	72	44,45	54,68	57,76	43,19	42,19	39,32
FFH9 S1/2V F1 B RL	2349060000	76	46,99	57,71	60,79	45,19	44,19	41,96
FFH9 S1/2V F1 B RL	2349180000	80	49,53	60,74	63,82	47,19	46,19	44,60
FFH9 S1/2V F1 B RL	2349300000	84	52,07	63,77	66,85	49,19	48,19	47,24
FFH9 S1/2V F1 B RL	2349420000	88	54,61	66,80	69,88	51,19	50,19	49,88
FFH9 S1/2V F1 B RL	2349540000	92	57,15	69,83	72,91	53,19	52,19	52,52
FFH9 S1/2V F1 B RL	2349660000	96	59,69	72,86	75,94	55,19	54,19	55,16
FFH9 S1/2V F1 B RL	2349780000	100	62,23	75,89	78,97	57,19	56,19	57,80



Dessin détaillé




Courbe de dérating




Dessins

Extender-Board



Mezzanine



Mother-to-Daughter



Board-to-Wire

