


HDC MHD 12 MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustration du produit****Souple**

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

Informations générales de commande

Version	Module de signal, 250 V, 10 A, Nombre de pôles: 12, PUSH IN avec actionneur, Mâle, Emplacements d'enchâssage nécessaires: 1
Référence	2748460000
Type	HDC MHD 12 MP
GTIN (EAN)	4050118890938
Qté.	1 Pièce

HDC MHD 12 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (UR) E92202

Certificat N° (cURus) E310075

Dimensions et poids

Profondeur	34 mm	Profondeur (pouces)	1.3386 inch
Hauteur	36.3 mm	Hauteur (pouces)	1.4291 inch
Largeur	34.1 mm	Largeur (pouces)	1.3425 inch
Poids net	21 g		

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Caractéristiques du raccordement PE

Type de raccordement PE Raccordement vissé par cadre support

Classifications

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Caractéristiques générales


Nombre de pôles	12	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Cycles d'enfichage	≥ 500	Type	Mâle
Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	3
Matériau de base	Polycarbonate	Série	ModuPlug
Tension nominale (DIN EN 61984)	250 V	RTension nominale selon UL/CSA	600 V
Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	4 kV	Courant nominal (DIN EN 61984)	10 A
Emplacements d'enfichage nécessaires	1		

Version


Section de raccordement du conducteur, AWG 16 AWG, max.	Longueur de dénudage, raccordement nominal	8 mm
Type de raccordement	Section de raccordement du conducteur, AWG 26 AWG, min.	PUSH IN avec actionneur
Section de raccordement du conducteur, 1,5 mm ² max.	Section de raccordement du conducteur, 0,14 mm ² min.	

Dessins

Connection diagram



Dessin



Courbe de dérating

