

**HDC MBUS HS 8 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Illustration du produit****Souple**

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

**Informations générales de commande**

|            |                                                                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Utilisation des données, 50 V, 5 A, Nombre de pôles: 8, Raccordement à sertir, Femelle, Emplacements d'enchâssement nécessaires: 0 |
| Référence  | <a href="#">2748640000</a>                                                                                                         |
| Type       | HDC MBUS HS 8 F                                                                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118890686                                                                                                                      |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                                                            |

## HDC MBUS HS 8 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 45.9 mm | Profondeur (pouces) | 1.8071 inch |
| Hauteur    | 16.8 mm | Hauteur (pouces)    | 0.6614 inch |
| Largeur    | 18 mm   | Largeur (pouces)    | 0.7087 inch |
| Poids net  | 30.8 g  |                     |             |

## Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | fa505316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe182a |

## Caractéristiques du raccordement PE

Type de raccordement PE Raccordement vissé par cadre support

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000438    | ETIM 9.0    | EC000438    |
| ETIM 10.0   | EC000438    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-18 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-18 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                 |               |                                         |          |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------|
| Nombre de pôles                 | 8             | Classe d'inflammabilité selon UL 94     | V-0      |
| Cycles d'enfichage              | ≥ 500         | Type                                    | Femelle  |
| Catégorie de surtension         | III           | Degré de pollution                      | 3        |
| Matériau de base                | Polycarbonate | Série                                   | ModuPlug |
| Tension nominale (DIN EN 61984) | 50 V          | Tension de choc nominale (DIN EN 61984) | 0.8 kV   |
| Courant nominal (DIN EN 61984)  | 5 A           | Emplacements d'enfichage nécessaires    | 0        |

## Version

|                                                                  |                                                                  |                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Section de raccordement du conducteur, AWG 20 AWG, max.          | Type de raccordement                                             | Raccordement à sertir |
| Section de raccordement du conducteur, AWG 28 AWG, min.          | Section de raccordement du conducteur, 0.52 mm <sup>2</sup> max. |                       |
| Section de raccordement du conducteur, 0.09 mm <sup>2</sup> min. |                                                                  |                       |

## HDC MBUS HS 8 F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

