Fiche de données

CABTITE EP 24/13 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Cabtite - Plaques d'entrée de câbles
Insérez des câbles et des fils sans fiches dans les armoires électriques, les boîtiers ou les machines ; dans les espaces les plus réduits, facilement et de manière peu encombrante.
Grâce aux plaques d'entrée de câbles Cabtite, ces câblages deviennent possibles même dans des environnements difficiles. Qu'il s'agisse de tuyaux de protection, de tuyaux pneumatiques/hydrauliques ou de câbles à fibres optiques, vous pouvez installer vos câbles rapidement, facilement et de manière peu encombrante. L'installation se fait par une seule découpe rectangulaire dans le mur et est donc jusqu'à 40 % plus rapide dans le temps d'installation (par rapport aux presse-étoupes standard).
La version à vis IP66 des plaques d'entrée de câbles est testée selon la norme DIN EN 60529 et est fabriquée en matériau TPE certifié UL94 V-0 avec noyau en plastique dur, adapté à la plage de température de -40 °C à +90 °C.
Les plaques d'entrée de câbles Cabtite sont une alternative économique aux presse-étoupes classiques.

Informations générales de commande

Version	Plaque de passage de conducteur, Cabtite (système d'entrée de câbles), TPE, gris, Hauteur: 58 mm, Largeur: 149.6 mm, Profondeur: 29.2 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Référence	2779310000
Type	CABTITE EP 24/13 GY
GTIN (EAN)	4064675048787
Qté.	10 Pièce

Fiche de données

CABTITE EP 24/13 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat Nº (cURus)	E223801

Dimensions et poids

Profondeur	29.2 mm	Profondeur (pouces)	1.1496 inch
Hauteur	58 mm	Hauteur (pouces)	2.2835 inch
Largeur	149.6 mm	Largeur (pouces)	5.8898 inch
Poids net	69.1 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...90 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

Informations générales

Couple de serrage	3.5 Nm	Silicone	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Degré de protection	IP66
Matériau de base	TPE	Classe de protection (UL)	Type 1, Type 12, Type 4X

Nombre de câbles de raccordement

Type de montage	4 Outils de vissage	
Number of connectable cables	13	
Entrées de câbles	Numéro	10
	Diamètre du câble, min.	3.2 mm
	Diamètre du câble, max.	6.3 mm
	Type de câble	Câble rond
	Numéro	3
	Diamètre du câble, min.	16 mm
	Diamètre du câble, max.	20.5 mm
	Type de câble	Câble rond

Fiche de données

CABTITE EP 24/13 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

