

CABTITE EP 24/14 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cabtite - Plaques d'entrée de câbles

Insérez des câbles et des fils sans fiches dans les armoires électriques, les boîtiers ou les machines ; dans les espaces les plus réduits, facilement et de manière peu encombrante.

Grâce aux plaques d'entrée de câbles Cabtite, ces câblages deviennent possibles même dans des environnements difficiles. Qu'il s'agisse de tuyaux de protection, de tuyaux pneumatiques/hydrauliques ou de câbles à fibres optiques, vous pouvez installer vos câbles rapidement, facilement et de manière peu encombrante. L'installation se fait par une seule découpe rectangulaire dans le mur et est donc jusqu'à 40 % plus rapide dans le temps d'installation (par rapport aux presse-étoupes standard). La version à vis IP66 des plaques d'entrée de câbles est testée selon la norme DIN EN 60529 et est fabriquée en matériau TPE certifié UL94 V-0 avec noyau en plastique dur, adapté à la plage de température de -40 °C à +90 °C. Les plaques d'entrée de câbles Cabtite sont une alternative économique aux presse-étoupes classiques.

Informations générales de commande

Version	Plaque de passage de conducteur, Cabtite (système d'entrée de câbles), TPE, gris, Hauteur: 58 mm, Largeur: 149.6 mm, Profondeur: 29.2 mm, -40 °C...90 °C, IP66
Référence	2779320000
Type	CABTITE EP 24/14 GY
GTIN (EAN)	4064675048794
Qté.	10 Pièce

CABTITE EP 24/14 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E223801

Dimensions et poids

Profondeur	29.2 mm	Profondeur (pouces)	1.1496 inch
Hauteur	58 mm	Hauteur (pouces)	2.2835 inch
Largeur	149.6 mm	Largeur (pouces)	5.8898 inch
Poids net	106.9 g		

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...90 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		

Informations générales

Couple de serrage	3.5 Nm	Silicone	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Degré de protection	IP66
Matériau de base	TPE	Classe de protection (UL)	Type 1, Type 12, Type 4X

Nombre de câbles de raccordement

Type de montage	4 Outils de vissage		
Number of connectable cables	14		
Entrées de câbles	Numéro	5	
	Diamètre du câble, min.	3.2 mm	
	Diamètre du câble, max.	6.3 mm	
	Type de câble	Câble rond	
	Numéro	2	
	Diamètre du câble, min.	4 mm	
	Diamètre du câble, max.	7.5 mm	
	Type de câble	Câble rond	
	Numéro	3	
	Diamètre du câble, min.	5.5 mm	
	Diamètre du câble, max.	10.5 mm	
	Type de câble	Câble rond	
	Numéro	1	
	Diamètre du câble, min.	8 mm	
	Diamètre du câble, max.	12.5 mm	

Caractéristiques techniques

Type de câble	Câble rond
Numéro	3
Diamètre du câble, min.	12 mm
Diamètre du câble, max.	16.2 mm
Type de câble	Câble rond

Dessins

