


WFS 4 DI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dans certaines applications, il est logique d'ajouter un point de test ou un élément de déconnexion au terminal traversant à des fins de test et de sécurité. Avec les blocs de jonction sectionnables de test, vous mesurez les circuits électriques en l'absence de tension. Bien que la ligne d'air et de fuite des points de déconnexion ne soit pas évaluée en termes dimensionnels, la force de tension de choc nominale spécifiée doit être prouvée.

Informations générales de commande

Version	Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 4 mm ² , 32 A, 400 V, Nombre de raccordements: 2, Nombre d'étages: 1
Référence	2796780000
Type	WFS 4 DI
GTIN (EAN)	4064675211907
Qté.	50 Pièce

WFS 4 DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	50.5 mm	Profondeur (pouces)	1.9882 inch
Hauteur	62.5 mm	Hauteur (pouces)	2.4606 inch
Largeur	6.1 mm	Largeur (pouces)	0.2402 inch
Poids net	11.7 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température ambiante	-60 °C...85 °C
Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	Température d'utilisation permanente, max.	130 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

Autres caractéristiques techniques

enclipsable	Oui	Type de montage	TS 35
-------------	-----	-----------------	-------

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	Beige foncé
Éléments d'actionnement de couleurs	Orange	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

Caractéristiques du système

Flasque de fermeture nécessaire	Oui	Nombre de polarités	1
Nombre d'étages	1	Nombre de points de contact par étage	2
Étages internes pontés	Non	Barrette de liaison équipée	TS 35

Caractéristiques nominales

Section nominale	4 mm ²	Tension nominale	400 V
Tension nominale DC	400 V	Courant nominal	32 A
Courant avec conducteur max.	32 A	Tension de choc nominale	6 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x	1.02 W	Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3		

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement	Raccordement vissé
--	--------------------

WFS 4 DI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Généralités

Section de raccordement du conducteur, AWG 10
AWG, max.

Barrette de liaison équipée TS 35

Section de raccordement du conducteur, AWG 22
AWG, min.

Raccordement (raccordement nominal)

Section de raccordement du conducteur, AWG 10
AWG, max.

Couple de serrage, max. 0.6 Nm

Longueur de dénudage 13 mm

Type de raccordement Raccordement vissé

Plage de serrage, max. 6 mm²

Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm

Sens de raccordement

latéralement

Couple de serrage, min. 0.5 Nm

Type de raccordement 2 Raccordement vissé

Nombre de raccordements 2

Plage de serrage, min. 0.22 mm²Section de raccordement du conducteur, AWG 22
AWG, min.Section de raccordement du conducteur, 4 mm²
souple avec embout DIN 46228/4, max.Section de raccordement du conducteur, 4 mm²
souple avec embout DIN 46228/1, max.Section de raccordement du conducteur, 6 mm²
souple, max.Section de raccordement, semi-rigide, 6 mm²
max.Section de raccordement du conducteur, 6 mm²
rigide, max.Section de raccordement, souple, min. 0.22 mm²Section de raccordement du conducteur, 0.22 mm²
souple avec embout DIN 46228/4, min.Section de raccordement du conducteur, 0.22 mm²
souple avec embout DIN 46228/1, min.Section de raccordement du conducteur, 0.22 mm²
souple, min.Section de raccordement, semi-rigide, 0.22 mm²
min.Section de raccordement du conducteur, 0.22 mm²
rigide, min.

Dessins

