



- Pour la découpe automatique à longueur de fils individuels
- Grande précision de répétition grâce à un entraînement par servomoteur à courant continu
- Interface de commande de la machine de coupe à longueur via un PC compatible IBM

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Machine automatique de coupe à longueur
Référence	2797200000
Type	CUTFIX PRO FEEDER
GTIN (EAN)	4064675213215
Qté.	1 Pièce

CUTFIX PRO FEEDER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	370 mm	Profondeur (pouces)	14.5669 inch
Hauteur	250 mm	Hauteur (pouces)	9.8425 inch
Largeur	300 mm	Largeur (pouces)	11.811 inch
Poids net	13000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de coupe à longueur

Puissance de raccordement	0.1 kW	Présélection de la quantité max.	Code quantité des pièces modifiable
Entraînement	électrique	Clavier	Écran tactile
Affichage des indicateurs	Affichage LCD	Présélection des longueurs max.	999999 mm
Présélection des longueurs	10 mm	Logiciel	pour échange de données avec ordinateur compatible IBM
Passage (diamètre max.)	Diamètre extérieur 8 mm	Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Conducteurs individuels souples/rigides	max. 10 mm ² / max. 2,5 mm ²		