



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert
RJ45

Informations générales de commande

Version	Connecteur RJ45 à sertir, Variante 14 métal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Référence	2768740000
Type	IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675025108
Qté.	10 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E316369

Dimensions et poids

Poids net 63.99 g

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...70 °C

Température de pose

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/
connue) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	Crimp
Description de l'article	Variante 14 métal	Circuit	PROFINET
Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Diamètre de l#92isolation, min.	1.3 mm	Diamètre de l#92isolation, max.	1.6 mm
Catégorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Surface du contact	Or sur nickel
Diamètre du raccordement, rigide	0.57...0.64 mm	Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 23...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible	0.57...0.64 mm	Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 23...AWG 22
Diamètre de la gaine, min.	5.5 mm	Diamètre de la gaine, max.	7.5 mm
Blindage	Boîtier complet 360°	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750		

Normes générales

Norme de connecteur	IEC 60603-7, IEC 61076-3-117 Var. 14	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------

Propriétés électriques

Résistance de contact	≤ 10 mΩ	Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	conforme à la norme IEEE 802.3af

Dessins

