Fiche de données

IE-SWM-SL04-4SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

est en cours de préparation afin de répondre aux exigences de l'ARC



Nos interrupteurs administrables offrent des capacités de contrôle et de gestion complètes pour votre réseau. Conçus pour une puissance et une fiabilité maximales, ils permettent une gestion du réseau flexible et efficace. Grâce à nos différentes familles de produit et certifications, nous couvrons un large éventail d'applications.
Contrôle avancé : les caractéristiques telles que les VLAN et la qualité de service (QoS) vous permettent de configurer et d'optimiser votre réseau avec précision.
Haute sécurité : les caractéristiques de sécurité intégrées telles que les listes de contrôle d'accès (ACL) protègent votre réseau contre les accès non autorisés.
Gestion facile : les interfaces Web conviviales et la prise en charge SNMP simplifient la gestion et la configuration de vos interrupteurs.

Informations générales de commande

Version	Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x SC Multi-mode, -40 °C...85 °C
Référence	2779170000
Type	IE-SWM-SL04-4SC
GTIN (EAN)	4064675048534
Qté.	1 Pièce

Fiche de données

IE-SWM-SL04-4SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	107 mm	Profondeur (pouces)	4.2126 inch
Hauteur	40.7 mm	Hauteur (pouces)	1.6024 inch
Largeur	99 mm	Largeur (pouces)	3.8976 inch
Poids net	348 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C
Humidité	5 à 95 % (sans condensation)		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	7cI
REACH SVHC	Lead monoxide 1317-36-8, Diboron trioxide 1303-86-2
SCIP	446a3fc1-a9f4-43f5-a3e2-56a5c8ce1315

Classifications

ETIM 8.0	EC000309	ETIM 9.0	EC000309
ETIM 10.0	EC000309	ECLASS 14.0	19-17-03-03
ECLASS 15.0	19-17-03-03		

Alimentation électrique

Tension d#92alimentation	via commutateur Ethernet

Caractéristiques émetteur-récepteur en fibre optique

Vitesse de transmission	100 MBit/s	
Type d'émetteur-récepteur	Multimode	
Type de connecteur	SC-Duplex	
Longueur de transmission, typ.	2 km	
Longueur d'onde	typ.	1310 nm
Réception puissance	min.	-31 dBm
	max.	0 dBm
Transmission de puissance	min.	-23.5 dBm
	max.	-14 dBm
Bilan de liaison	7.5 dB	

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement , max.	85 °C
Température de fonctionnement , min.	-40 °C
Humidité	5 à 95 % (sans condensation)

Fiche de données

IE-SWM-SL04-4SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Température de stockage, max.	85 °C	
Température de stockage, min.	-40 °C	
Altitude de service	Altitude, max.	2000 m
	Texte de remarque	conforme UL
	Altitude, max.	6000 m
	Texte de remarque	pour les restrictions, voir la déclaration du fabricant pour l'altitude de fonctionnement dans la section des téléchargements

Garantie

Période	5 ans		

Interfaces

Ports fibre optique	Ports 100BaseFX (raccordement SC), Multimode	Nombre de ports	4x SC Multi-mode

MTBF

MTBF	Selon la norme	Telcordia SR-332
	Durée de fonctionnement (heures), min.	315658 h

Caractéristiques techniques

Matériau de base du boîtier	Métal	Type de montage	Insérer dans le slot du module M1,M2,M3
Vitesse	Fast Ethernet		