# Fiche de données

## IE-SWM-SL04-4ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Nos interrupteurs administrables offrent des capacités de contrôle et de gestion complètes pour votre réseau. Conçus pour une puissance et une fiabilité maximales, ils permettent une gestion du réseau flexible et efficace. Grâce à nos différentes familles de produit et certifications, nous couvrons un large éventail d'applications.
Contrôle avancé : les caractéristiques telles que les VLAN et la qualité de service (QoS) vous permettent de configurer et d'optimiser votre réseau avec précision.
Haute sécurité : les caractéristiques de sécurité intégrées telles que les listes de contrôle d'accès (ACL) protègent votre réseau contre les accès non autorisés.
Gestion facile : les interfaces Web conviviales et la prise en charge SNMP simplifient la gestion et la configuration de vos interrupteurs.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Module d'interface multimédia pour interrupteur modulaire, Fast Ethernet, Nombre de ports: 4x ST Multi-mode, -40 °C...85 °C |
| Référence | 2779190000 |
| Type | IE-SWM-SL04-4ST |
| GTIN (EAN) | 4064675048558 |
| Qté. | 1 Pièce |

# Fiche de données

## IE-SWM-SL04-4ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| Agréments |  |
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 107 mm | Profondeur (pouces) | 4.2126 inch |
| Hauteur | 40.7 mm | Hauteur (pouces) | 1.6024 inch |
| Largeur | 99 mm | Largeur (pouces) | 3.8976 inch |
| Poids net | 348 g | | |

### Températures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de stockage | -40 °C...85 °C | Température de fonctionnement | -40 °C...85 °C |
| Humidité | 5 à 95 % (sans condensation) | | |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 7cI |
| REACH SVHC | Lead monoxide 1317-36-8 |
| SCIP | e2394c23-eb5e-4fbc-aae0-3075b2f73abf |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000309 | ETIM 9.0 | EC000309 |
| ETIM 10.0 | EC000309 | ECLASS 14.0 | 19-17-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-03-03 | | |

### Alimentation électrique

| | |
|---|---|
| Tension d#92alimentation | via commutateur Ethernet |

### Caractéristiques émetteur-récepteur en fibre optique

| | | |
|---|---|---|
| Vitesse de transmission | 100 MBit/s | |
| Type d'émetteur-récepteur | Multimode | |
| Type de connecteur | ST-Duplex | |
| Longueur de transmission, typ. | 2 km | |
| Longueur d'onde | typ. | 1310 nm |
| Réception puissance | min. | -31 dBm |
| | max. | 0 dBm |
| Transmission de puissance | min. | -23.5 dBm |
| | max. | -14 dBm |
| Bilan de liaison | 7.5 dB | |

### Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement , max. | 85 °C |
| Température de fonctionnement , min. | -40 °C |
| Humidité | 5 à 95 % (sans condensation) |

# Fiche de données

## IE-SWM-SL04-4ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Température de stockage, max. | 85 °C | |
| Température de stockage, min. | -40 °C | |
| Altitude de service | Altitude, max. | 2000 m |
| | Texte de remarque | conforme UL |
| | Altitude, max. | 6000 m |
| | Texte de remarque | pour les restrictions, voir la déclaration du fabricant pour l'altitude de fonctionnement dans la section des téléchargements |

### Garantie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Période | 5 ans | | |

### Interfaces

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ports fibre optique | Ports 100BaseFX (raccordement ST), Multimode | Nombre de ports | 4x ST Multi-mode |

### MTBF

| | | |
|---|---|---|
| MTBF | Selon la norme | Telcordia SR-332 |
| | Durée de fonctionnement (heures), min. | 314863 h |

### Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau de base du boîtier | Métal | Type de montage | Insérer dans le slot du module M1,M2,M3 |
| Vitesse | Fast Ethernet | | |