

**PAC-HE40-2HE20-V3-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Figure similaire

Les câbles pré-confectionnés PAC établissent un raccordement électrique et logique entre l'API et les interfaces de l'API. Ces câbles se composent des composants suivants :

- Connecteur API du fabricant.
- Câble multipolaire LIYY ou LY YCY (blindé) d'une section de 0,14 mm<sup>2</sup> ou 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Connecteur de câble plat, SUB-D ou RSV, pour le raccordement à l'interface. La continuité et l'isolation des câbles sont testés par test automatique, pour garantir le fonctionnement pour lequel ils ont été conçus.

**Informations générales de commande**

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Référence  | <a href="#">2814320030</a>                                    |
| Type       | PAC-HE40-2HE20-V3-3M                                          |
| GTIN (EAN) | 4099986608665                                                 |
| Qté.       | 1 Pièce                                                       |

## PAC-HE40-2HE20-V3-3M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 425 g |
|-----------|-------|

## Températures

|                         |             |                               |             |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| Température de stockage | -10...60 °C | Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme                                |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Données générales

|                             |                                       |                       |                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Longueur du câble           | 3 m                                   | Adapté pour           | Signaux numériques                |
| Matériau de base            | PVC                                   | Câble                 | Câble LiYY                        |
| Raccordement de l'interface | 2X CONNECTEURS DE CÂBLE PLAT HE10 20P | Nombre de pôles, min. | 40 pôles, 20 pôles                |
| Ytterdiameter               | 7,6 ± 1 mm                            | Interface API         | CONNECTEUR DE CÂBLE PLAT HE10 40P |
| Section du conducteur       | 0.14 mm <sup>2</sup>                  |                       |                                   |

## Données électriques

|                         |                   |                                          |            |
|-------------------------|-------------------|------------------------------------------|------------|
| Courant total, max.     | 3 A               | Intensité du courant admissible par voie | 1 A        |
| Tension nominale        | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Résistance                               | ≤ 150 mΩ/m |
| Capacité câble / câbles | 300 pF/m          |                                          |            |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |