

## IE-CC-NM-RPSMAM-1M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Antennes et accessoires d'antenne (câbles et supports coaxiaux)

- Antennes de pointe
- Preuve du secteur
- Conception robuste (jusqu'à la protection IP67)
- Pour l'utilisation extérieure et intérieure
- Prise en charge des dernières technologies
- Jusqu'à Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Prise en charge jusqu'à 5G (NR) (700 MHz - 3,8 GHz)
- Prise en charge d'autres technologies (Bluetooth, GNSS, etc.)
- Câbles coaxiaux appropriés à différentes longueurs
- Montures murales et de pôle appropriées

## Informations générales de commande

|            |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Câble d'antenne, Raccordement 1 : N mâle, Raccordement 2 : RP-SMA mâle, Longueur: 1 m |
| Référence  | <a href="#">2788040000</a>                                                            |
| Type       | IE-CC-NM-RPSMAM-1M                                                                    |
| GTIN (EAN) | 4064675066309                                                                         |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                               |

## IE-CC-NM-RPSMAM-1M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|           |        |                   |              |
|-----------|--------|-------------------|--------------|
| Longueur  | 1 m    | Longueur (pouces) | 39.3701 inch |
| Poids net | 66.5 g |                   |              |

## Températures

|                         |                               |                |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement | -40 °C...85 °C |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|

## Conformité environnementale du produit

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS              | Conforme avec exemption              |
| Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c                                   |
| REACH SVHC                             | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                   | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## Caractéristiques techniques

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Type de raccordement | Raccordement 1 : N mâle,<br>Raccordement 2 : RP-SMA mâle |
|----------------------|----------------------------------------------------------|

## Propriétés mécaniques et des matériaux du câble

|                                 |       |                      |     |
|---------------------------------|-------|----------------------|-----|
| Couleur de la gaine             | noir  | Résistant aux UV     | Oui |
| Diamètre de la gaine            | 5 mm  | Matériau de la gaine | PVC |
| Rayon de courbure min, multiple | 25 mm |                      |     |

## Propriétés électriques du câble

|                       |           |                        |           |
|-----------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Atténuation à 2,4 GHz | 0.62 dB/m | Atténuation à 800 Mhz  | 0.34 dB/m |
| Atténuation à 5 GHz   | 0.94 dB/m | Atténuation à 2000 Mhz | 0.56 dB/m |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001682    | ETIM 9.0    | EC001682    |
| ETIM 10.0   | EC001682    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-10 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-10 |             |             |

## Conditions ambiantes

|                                      |       |                                      |        |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------|
| Température de fonctionnement , max. | 85 °C | Température de fonctionnement , min. | -40 °C |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------|