

SAI-04Z-VPPP-4A-M08L-PNP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les nouveaux boîtiers de distribution de parties supérieures de boîtier M8 sont extrêmement compacts et disposent d'un raccordement PUSH IN confortable. Cela permet un câblage rapide, sûr et efficace sur le terrain.

Un système modulaire est disponible pour nos distributeurs de parties supérieures de boîtier. Les repérages individuels offrent la possibilité d'un étiquetage individuel du distributeur et des alvéoles de test d'E/S.

- Alvéoles de test E/S M8 3 et 4 pôles
- 4, 6, 8 ou 10 alvéoles de test E/S
- Classe de protection IP 67
- Agrément UL

Informations générales de commande

Version	Répartiteur passif capteurs-actionneurs, M8, LED: Oui, Nombre de pôles: 4, Nombre de contacts femelles: 4
Référence	2818970000
Type	SAI-04Z-VPPP-4A-M08L-PNP
GTIN (EAN)	4064675329992
Qté.	1 Pièce

SAI-04Z-VPPP-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E141197

Dimensions et poids

Poids net 163 g

Températures

Température de fonctionnement -25 - 80°C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		

Caractéristiques de raccordement

Diamètre extérieur du conducteur, min. 6 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max. 12 mm
Presse-étoupe M 20	Plage de serrage, min. 0.14 mm ²
Plage de serrage, max. 1.5 mm ²	Section de raccordement du conducteur, AWG 24 AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG 16 AWG, max.	Rigide, min. H05(07) V-U 0.2 mm ²
Rigide, max. H05(07) V-U 1.5 mm ²	souple, min. H05(07) V-K 0.2 mm ²
souple, max. H05(07) V-K 1.5 mm ²	avec embout isolé DIN 46 228/4, min. 0.14 mm ²
avec embout isolé DIN 46 228/4, max. 0.75 mm ²	avec embout, DIN 46228 pt 1, min. 0.25 mm ²
avec embout selon DIN 46 228/1, max. 1.5 mm ²	Sortie répartiteur Distributeur de parties supérieures de boîtier
Type de raccordement PUSH IN	

Caractéristiques des matériaux

Matériau O-Ring FKM	Matériau de base du boîtier PBT
Matériau répartiteur Plastique	Couleur du boîtier noir (similaire à RAL 9005)
Matériau du joint du capot FKM	Raccord fileté femelle CuZn, nickelé
Matériau des contacts CuZn	Surface du contact doré
Matériau du support des contacts PBT (UL 94 V0)	

Caractéristiques techniques générales

Degré de protection IP67	Nombre de pôles 4
Nombre de contacts femelles 4	Filetage du raccordement M8

SAI-04Z-VPPP-4A-M08L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Degré de pollution	3	Tenue au feu	V-0
LED	Oui	LED capteur	Oui
Couleur de LED pour indicateur de fonctionnement	vert	Couleur de LED pour indicateur E/S	Jaune


Caractéristiques électriques

Tension nominale, min.	15 V	Tension nominale, max.	30 V
Courant max. par emplacement	2 A	Courant total	8 A
Courant par signal	2 A	Avec isolation de potentiel	Non

Câble de données techniques

Nombre de pôles	4	Diamètre extérieur du conducteur, max.	12 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	6 mm	Utilisation sur chaîne porte-câbles	Non

Dessins



Dessin





Schéma des pôles

