

SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Pour le raccordement des capteurs-actionneurs sur les appareils on a besoin de différents connecteurs. Ils sont disponibles dans les versions M12, M8 et bien sûr M5.

Informations générales de commande

Version	Connecteurs à équiper, Mâle, droit, Filetage de montage: PG 9, Nombre de pôles: 5, Longueurs de câbles / brins: 0.5 m, Montage sur la face arrière
Référence	2796770000
Type	SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9
GTIN (EAN)	4064675211198
Qté.	10 Pièce

SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	30 g
-----------	------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Classifications

ETIM 8.0	EC003570	ETIM 9.0	EC003570
ETIM 10.0	EC003570	ECLASS 14.0	27-44-01-03
ECLASS 15.0	27-44-01-03		

Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble	0.5 m	Section du conducteur	0.34 mm ²
Longueurs de câbles / brins	0.5 m	Matériau de la gaine	PVC
Codage couleur	brun, blanc, bleu, noir, Vert/jaune	Nombre de pôles	5

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	5	Codage	Codage A
Surface du contact	Ni/Au	Type de raccordement	Connecteur enfichable
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Résistance d'isolation	109 Ω
Matériau des contacts	CuZn	Tension nominale	60 V
Courant nominal	4 A	Degré de protection	IP67, Vissé
Degré de pollution	3	Plage de températures du coffret	-25...+80 °C

Normes

Norme de connecteur	IEC 61076-2-101
---------------------	-----------------

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	5	Longueur du câble	0.5 m
Codage	Codage A	Surface du contact	Ni/Au
Section du conducteur	0.34 mm ²	Type de raccordement	Connecteur enfichable
Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression	Résistance d'isolation	109 Ω
Matériau des contacts	CuZn	Type de montage	Montage sur la face arrière
Tension nominale	60 V	Courant nominal	4 A
Taille de clé	19 mm	Degré de protection	IP67, Vissé
Degré de pollution	3	Raccordement 1	M12
Raccordement 2	Flying wires	Longueurs de câbles / brins	0.5 m
Matériau de la gaine	PVC	Filetage de montage	PG 9
Plage de températures du coffret	-25...+80 °C		

SAIE-M12S-5-0.5V-HW-PG9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Schéma







Schéma des pôles



Dessin coté



Dessin coté



Dessin détaillé

