Fiche de données

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Répartiteur H :
le répartiteur H est équipé de quatre pôles et impressionne par sa polyvalence et sa classe de protection IP68.

Informations générales de commande

Référence	2819550000
Type	RC D 4/4P
GTIN (EAN)	4064675591290

Fiche de données

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments	
ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Nº de certificat (cULus)	E307231

Dimensions et poids

Diamètre	20 mm	Poids net	40 g

Températures

Température de stockage		Température ambiante	-25 °C...125 °C
Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

Classifications

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Nombre de pôles	4	Codage	aucune
Surface du contact	Laiton	LED	Non
Type de raccordement	Raccordement vissé	Matériau de base du boîtier	PA 66
Diamètre de câble, max.	13 mm	Diamètre de câble, min.	7 mm
Matériau des contacts	Laiton	Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm²
Section de raccordement du conducteur, min.	0.5 mm²	Tension nominale	450 V
Courant nominal	17.5 A	Degré de protection	IP68
Raccordement du blindage	Non	Matériau de la bague filetée	Plastique
Section de raccordement, max.	4 mm²	Section de raccordement, min.	0.5 mm²

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	4	Codage	aucune
Filetage du raccordement	M20	Surface du contact	Laiton
Type de raccordement	Raccordement vissé	Forme	Femelle, Mâle
Matériau de base du boîtier	PA 66	Diamètre de câble, max.	13 mm
Diamètre de câble, min.	7 mm	Matériau des contacts	Laiton
Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	0.5 mm²

Fiche de données

RC D 4/4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Tension nominale	450 V	Courant nominal	17.5 A
Degré de protection	IP68	Matériau de base	PA 6.6
Raccordement du blindage	Non		

Données générales

Nombre de pôles	4	Nombre de sorties	3
Filetage du raccordement	M20	Protection contre inversions de polarité	Oui
Type de raccordement	Raccordement vissé	Matériau de base du boîtier	PA 66
Nombre d'entrées	1		