

## IE-TO-RJ45-C-LP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Sortie pour rail, version prolongateur RJ45 selon CEI  
60603-7-51

### Informations générales de commande

Version	Boîtier de prise RJ45 pour rail, Prolongateur, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Référence	<a href="#">2812440000</a>
Type	IE-TO-RJ45-C-LP
GTIN (EAN)	4064675295822
Qté.	10 Pièce

## IE-TO-RJ45-C-LP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Poids net 23.14 g

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

## Caractéristiques générales

Produit de référence	<a href="#">IE-BI-RJ45-C</a>	Raccordement 1	RJ45
Raccordement 2	RJ45	Circuit	Prolongateur
Couleur	Gris clair	Résistance aux chocs selon IEC 60512-6-3	500 ms# <sup>2</sup>
Résistance aux vibrations selon IEC 60512-6-4	50 ms <sup>-2</sup> sinusoïdale (10... 500 Hz)	Humidité	Humidité relative de 0 à 93 %
Matériau de base du boîtier	PA 66 UL V0 E63957	Catégorie	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Matériau des contacts	Acier à ressorts, Ni 1,2 µm	Surface du contact	Au ≥ 0,8 µm
Type de montage	TS 35	Blindage	Oui
Degré de protection	IP20	Cycles d'enfichage	750 (RJ45)

## Normes générales

Norme de connecteur IEC 60603-7-51

## Propriétés électriques

Résistance de contact	≤ 20 mΩ	Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC	Résistance d'isolation	500 MΩ
Courant admissible à 50 °C	1 A	PoE / PoE+	conforme à la norme IEEE 802.3af


IE-TO-RJ45-C-LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Dessins

Dimensional drawing



Dimensional drawing

