


VPU AC I O MOV 950/12.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

In the event of a defective arrester, you can easily reorder this spare arrester, replace the defective arrester and thus restore protection.

Informations générales de commande

Version	Parafoudre de rechange, Protection surtension, IT sans N
Référence	2855250000
Type	VPU AC I O MOV 950/12.5
GTIN (EAN)	4064675533061
Qté.	1 Pièce

VPU AC I 0 MOV 950/12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	91 mm	Profondeur (pouces)	3.5827 inch
Largeur	18 mm	Largeur (pouces)	0.7087 inch
Poids net	128 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-40 °C...85 °C
Humidité	5 - 95 % d'humidité rel.		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001457	ETIM 9.0	EC001457
ETIM 10.0	EC001457	ECLASS 14.0	27-17-12-04
ECLASS 15.0	27-17-12-04		

Caractéristiques nominales CEI / EN

Nombre de pôles	1	Courant de fuite à Un	0.3 mA
Tension nominale (AC)	550 V	Réseau basse tension	IT sans N
Type de tension	AC	Protection par fusible	Aucun fusible nécessaire ≤ 160 A gG
Plage de fréquence, max.	60 Hz	Plage de fréquence, min.	50 Hz
Courant de foudre de test limp(10/350 μs) (L-PE)	12.5 kA	Tension permanente maximum, Uc (AC)	550 V
Coordination énergétique	Type I, Type II, Type III	Courant de fuite In (8/20 μs) fil-PE	20 kA
Courant de décharge I _{max} (8/20 μs) fil-PE	50 kA	Niveau de protection Up à IN (L/N-PE)	≤ 4 kV
Courant de court-circuit ISCCR	25 kA	Fusible amont intégré	Non

Caractéristiques générales

Affichage fonction optique	Non	Segment	Distribution d'énergie
Version	Protection surtension	Forme	Insta IP20
Classe d'flammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	Orange
Degré de protection	IP20 en condition installée	Altitude de service	≤ 2000 m

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Degré de pollution	2
--------------------	---

VPU AC I 0 MOV 950/12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Caractéristiques de raccordement**

Type de raccordement	Raccordement enfichable	Section de raccordement du conducteur, 35 mm ² max.
Section de raccordement du conducteur, 25 mm ² souple, max.		

Caractéristiques électriques

Type de tension	AC
-----------------	----

Généralités

Nombre de pôles	1	Degré de protection	IP20 en condition installée
Couleur	Orange		

Garantie

Période	5 ans
---------	-------

VPU AC I 0 MOV 950/12.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Symbole électrique



Schematic circuit diagram