




Le rayonnement UV provoque un stress élevé et le vieillissement du plastique dans l'application extérieure.

Nos nouvelles plaquettes de marquage THM PV résistent à ces influences et sont extrêmement durables en utilisation extérieure.

Les emballages compacts sont nos PACK-PV. Ce sont des plaquettes de marquage de signalisation d'alarmes imprimées, qui devraient faire partie de l'équipement de base d'un constructeur photovoltaïque professionnel.

Les avantages en un coup d'œil :

- Résistance d'altération testée selon ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tableau 3, procédure A cycle 1 à 5000 heures
- Marqué individuellement avec le M-Print® PRO
- Impression facile et rapide avec le MultiMark THM

#### Informations générales de commande

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Version    | Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 90 x , Rouge |
| Référence  | <a href="#">2817430000</a>                                                                     |
| Type       | THM PV EL 90 RT 30M                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4064675322740                                                                                  |
| Qté.       | 1 Pièce                                                                                        |

## THM PV EL 90 RT 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensions et poids

|            |          |                     |             |
|------------|----------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.1 mm   | Profondeur (pouces) | 0.0039 inch |
| Hauteur    | 90 mm    | Hauteur (pouces)    | 3.5433 inch |
| Longueur   | 30000 mm | Longueur (pouces)   | 1181.1 inch |
| Poids net  | 290 g    |                     |             |

## Conformité environnementale du produit

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

|                                          |                    |                                          |                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Adhésif                                  | Colle polyacrylate | Version                                  | autoadhésif                                                        |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-0                | Plage de température d'utilisation, max. | 110 °C                                                             |
| Plage de température d'utilisation, min. | -50 °C             | Couleur                                  | Rouge                                                              |
| Halogène                                 | Oui                | Longueur                                 | 30000 mm                                                           |
| Matériau de base                         | Film vinyle        | Caractères imprimés                      | sans                                                               |
| Agrément selon UL 969                    | Oui                | imprimante compatible                    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |

## Repères de fils et de câbles

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Oui |
|----------|-----|

## Repérage d'équipements et appareillages

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Oui |
|----------|-----|

**Dessins**

