
Fiche de données

THM PV 89/60 B/DR RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le rayonnement UV provoque un stress élevé et le vieillissement du plastique dans l'application extérieure.
Nos nouvelles plaquettes de marquage THM PV résistent à ces influences et sont extrêmement durables en utilisation extérieure.
Les emballages compacts sont nos PACK-PV. Ce sont des plaquettes de marquage de signalisation d'alarmes imprimées, qui devraient faire partie de l'équipement de base d'un constructeur photovoltaïque professionnel.
Les avantages en un coup d'œil :
• Résistance d'altération testée selon ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tableau 3, procédure A cycle 1 à 5000 heures
• Marqué individuellement avec le M-Print® PRO
• Impression facile et rapide avec le MultiMark THM

Informations générales de commande

Version	Repérage d’équipements et appareillages, Repérage d’équipements et appareillages, 60 x 89 mm, Rouge
Référence	2817450000
Type	THM PV 89/60 B/DR RT
GTIN (EAN)	4064675322764
Qté.	450 Pièce

Fiche de données

THM PV 89/60 B/DR RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.1 mm	Profondeur (pouces)	0.0039 inch
Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2.3622 inch
Largeur	89 mm	Largeur (pouces)	3.5039 inch
Poids net	0.95 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Version	autoadhésif
Largeur	89 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Plage de température d'utilisation, max.	110 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C
Couleur	Rouge	Halogène	Oui
Matériau de base	Film vinyle	Caractères imprimés	Symboles
Agrément selon UL 969	Oui	imprimante compatible	THM MULTIMARK

Repères de fils et de câbles

Halogène	Oui

Repérage d’équipements et appareillages

Halogène	Oui

THM PV 89/60 B/DR RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

