Fiche de données

ZQV 4N/41 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



La distribution ou la multiplication d'un potentiel aux blocs de jonction adjacents est réalisée par une connexion transversale. Un effort supplémentaire de câblage peut être facilement évité. Même si les pôles sont cassés, la fiabilité des contacts dans les blocs de jonction est toujours assurée. Notre portefeuille offre des systèmes de connexion transversale enfichables et vissables pour les blocs de jonction modulaires.

Informations générales de commande

Version	Connecteur transversal (bloc de jonction), enfiché, noir, 32 A, Nombre de pôles: 41, Pas en mm (P): 6.10, Isolé: Oui, Largeur: 253.9 mm
Référence	<u>2831890000</u>
Туре	ZQV 4N/41 BK
GTIN (EAN)	4064675417125
Qté.	10 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

ZQV 4N/41 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids			,	
Profondeur	28 mm	Profondeur (pouces)	1.1024 inch	
Hauteur	2.8 mm	Hauteur (pouces)	0.1102 inch	
Largeur	253.9 mm	Largeur (pouces)	9.996 inch	
Poids net	33 g		0.000	
Températures				
Température de stockage	-25 °C55 °C	Température ambiante	-5 °C40 °C	
Température de fonctionnement	-60 °C130 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C	
Température d'utilisation permanente, max.	130 °C			
Conformité environnemental	e du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications	1 43 46 04110 44 463343 46	o, i won polas		
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	
ECLASS 15.0	27-25-03-03			
Autres caractéristiques techr	niques			
Type de fixation	enfiché	Version à l#92épreuve de l#92explosion	Non	
Type de montage	enfiché	- 1 от		
Caractéristiques des matéria	ux			
Matériau de base	Wemid	Couleur	noir	
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Codiedi	noir	
Caractéristiques nominales	V 0			
notoo arquoo nominatoo				
Tension nominale	400 V	Courant nominal	32 A	
Dimensions				
Pas en mm (P)	6.10 mm			
Généralités				
Nombre de pôles	41			
140mble de poles	т I			

Date de création 09.11.2025 06:33:35 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

ZQV 4N/41 BK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Note importante

Informations sur le produit

Pour des raisons de stabilité et de température, il est possible de dériver uniquement 60 % des éléments de contact L'utilisation des connecteurs transversaux réduit la tension nominale à 400 VLa tension est abaissée à 25 V en cas d'emploi d'une connexion transversale coupée avec des bords de coupe vierges.

Niveau du catalogue / Dessins