

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Capuchons de protection adaptés aux gammes FieldPower et WIPL avec connecteur rond

Informations générales de commande

| | |
|------------|-------------------------|
| Référence | 2833850000 |
| Type | PC RC F |
| GTIN (EAN) | 4064675591412 |

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E307231

Dimensions et poids

Poids net 3 g

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002314 | ETIM 9.0 | EC002314 |
| ETIM 10.0 | EC002314 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-08 | | |

Caractéristiques techniques câble

Tension d'isolation <500 V (boîtier/PE)

Caractéristiques techniques générales

Matériau de base du boîtier PA 66 Degré de protection IP67

Normes générales

N° de certificat (cULus) E307231

Données générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-2 Degré de protection IP67

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Systeme à vis



Les connecteurs ronds se caractérisent par leur design compact. Cela permet de les utiliser dans un large éventail d'applications et d'industries. Ils sont disponibles en prises de raccordement mâles et en douilles enfichables.

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---------|--|
| Type | RC M P2 SP | Version | |
| Référence | 2903190000 | | |
| GTIN (EAN) | 4099986 122369 | | |
| Qté. | | | |
| Type | RC M P2 M20 SP | Version | |
| Référence | 2860650000 | | |
| GTIN (EAN) | 4064675576662 | | |
| Qté. | | | |