

SMARKLASER CENTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Informations générales de commande**

Version	Systèmes de marquage, Marquage laser, Metalli-Card sur Roll
Référence	2885 190000
Type	SMARKLASER CENTER
GTIN (EAN)	4064675852834
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-06-30T00:00:00+02:00

SMARKLASER CENTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	625 mm	Profondeur (pouces)	24.6062 inch
Hauteur	1800 mm	Hauteur (pouces)	70.866 inch
Largeur	1425 mm	Largeur (pouces)	56.1022 inch
Encombrement au sol nécessaire	2225 x 1825 mm	Poids net	116000 g

Températures

Température ambiante	5 °C...40 °C	Humidité	10...85% (sans condensation)
----------------------	--------------	----------	------------------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	7cl
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0	24-32-11-90	ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0	24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Systèmes de marquage

Type de repère	MetalliCard sur Roll	Procédé d'impression	Marquage laser
Interface	Ethernet	Logiciel	M-Print® PRO
Tension d'alimentation	230 V AC / 16 A	Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Inclus dans la livraison	Laser d'échappement de fumée, DVD avec M-Print® PRO, Manuel, CENTRE SmarkLaser, Châssis mobile, Enrouleur externe, Écran tactile 15 pouces, Noyau de rouleau		

SmarkLaser CENTER

Niveau de bruit	inférieure à 67 dB (A) à une distance d'un mètre		
Classe de laser selon EN60825-1	Classe 1		
Longueur d'onde	Longueur d'onde typ.	Laser	1064