


**THM SE-W 50 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Avec les plaquettes de marquage de sécurité neutres, le marquage conforme à la norme ISO 7010 peut désormais être mis en œuvre de manière flexible et facile.

**Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Repérage d'quipements et appareillages,<br>Repérage d'quipements et appareillages,<br>50 x 50 mm, jaune |
| Référence  | <a href="#">2885640000</a>  |
| Type       | THM SE-W 50 GE  |
| GTIN (EAN) | 4064675854241   |
| Qté.       | 250 Pièce   |

**THM SE-W 50 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensions et poids**

|            |        |                     |             |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 0.1 mm | Profondeur (pouces) | 0.0039 inch |
| Hauteur    | 50 mm  | Hauteur (pouces)    | 1.9685 inch |
| Largeur    | 50 mm  | Largeur (pouces)    | 1.9685 inch |
| Poids net  | 0.77 g |                     |             |

**Conformité environnementale du produit**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Caractéristiques générales**

|  |                    |  |             |
|--|--------------------|--|-------------|
| Adhésif                                  | Colle polyacrylate | Version                                  | autoadhésif |
| Largeur                                  | 50 mm              | Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-0         |
| Plage de température d'utilisation, max. | 110 °C             | Plage de température d'utilisation, min. | -50 °C      |
| Couleur                                  | jaune              | Halogène                                 | Oui         |
| Matériau de base                         | Film vinyle        | Caractères imprimés                      | vierge      |
| Agrement selon UL 969                    | Oui                |  |             |

**Repérage d'équipements et appareillages**

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Oui |
|----------|-----|

**THM SE-W 50 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**THM SE-W 50 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Ruban encreur**

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

**Informations générales de commande**

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| Type       | RIBBON MM 76/360 SW        | Version    |
| Référence  | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| Qté.       | 1 ST                       |            |

**THM MULTIMARK**

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

**Informations générales de commande**

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Type       | MULTIMARK ROLLER 115       | Version |
| Référence  | <a href="#">1357420000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |         |
| Qté.       | 1 ST                       |         |

**THM MULTIMARK PLUS**

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

**Informations générales de commande**

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Type       | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Version |
| Référence  | <a href="#">2672590000</a> |         |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |         |
| Qté.       | 1 ST                       |         |