

THM SE-P 100 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Avec les plaquettes de marquage de sécurité neutres, le marquage conforme à la norme ISO 7010 peut dèsormais être mis en œuvre de manière flexible et facile.

Informations générales de commande

Version	Repérage d'quipements et appareillages, Repérage d'quipements et appareillages, 100 x 100 mm, rouge-blanc
Référence	2885710000
Type	THM SE-P 100 RT/WS
GTIN (EAN)	4064675854319
Qté.	250 Pièce

THM SE-P 100 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.1 mm	Profondeur (pouces)	0.0039 inch
Hauteur	100 mm	Hauteur (pouces)	3.937 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3.937 inch
Poids net	2 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate	Version	autoadhésif
Largeur	100 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Plage de température d'utilisation, max.	110 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C
Couleur	rouge-blanc	Halogène	Oui
Matériau de base	Film vinyle	Caractères imprimés	vierge
Agrement selon UL 969	Oui		

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Oui
----------	-----

THM SE-P 100 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



THM SE-P 100 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

Accessories**Ruban encreur**

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type	RIBBON MM 110/360 SW	Version
Référence	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qté.	1 ST	

THM MULTIMARK

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type	MULTIMARK ROLLER 115	Version
Référence	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
Qté.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Version
Référence	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qté.	1 ST	