
Fiche de données

MF 10/3.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



MultiMark MultiFit
Pour les connecteurs de la concurrence.
La surface extérieure élastique permet une installation facile.
Ce matériau spécial permet l'étirement des bandes pour prendre en compte les légères variations d'écartement, notamment dans le cas de blocs de jonction longs.
Une résolution d'impression de 300 dpi offre également une très bonne lisibilité.Vos avantages avec MultiMark
• Compatible avec les blocs de jonction modulaires Weidmüller
• Maintien ferme et impression durable
• Les bandes continues permettent de gagner du temps à l'installation
• Montage facile grâce à un matériau composite innovant
• Larges libellés pour une lisibilité optimale
• Grande flexibilité grâce à l'indépendance vis-à-vis du fabricant

Informations générales de commande

Version	Terminal marker, 10 x 3.5 mm, Pas en mm (P): 3.50 blanc
Référence	2885970000
Type	MF 10/3.5 MM WS
GTIN (EAN)	4064675854579
Qté.	850 Pièce

Fiche de données

MF 10/3.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	0.7 mm	Profondeur (pouces)	0.0276 inch
Hauteur	10 mm	Hauteur (pouces)	0.3937 inch
Largeur	3.5 mm	Largeur (pouces)	0.1378 inch
Poids net	0.09 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-50…90 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Caractéristiques générales

Version	sans halogène	Largeur	3.5 mm
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2	Plage de température d'utilisation, max.	90 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C	Couleur	blanc
Halogène	Non	Matériau de base	PC-ABS, TPU
Caractères imprimés	vierge	plage de température d'utilisation	-50…90 °C

Repères de blocs de jonction

Pas en mm (P)	3.50 mm

MF 10/3.5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

