
# Fiche de données

## SL 7.62/12/180B 3.2SN GN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteurs mâles avec sortie droite. La longueur des picots est optimisée pour la soudure à la vague. Ils peuvent être repérés et codés.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Référence | 2865300000 |
| Type | SL 7.62/12/180B 3.2SN GN BX |
| GTIN (EAN) | 4064675600794 |
| Qté. | 50 Pièce |
| Emballage | Boîte |

# Fiche de données

## SL 7.62/12/180B 3.2SN GN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 8.5 mm | Profondeur (pouces) | 0.3346 inch |
| Hauteur | 15.2 mm | Hauteur (pouces) | 0.5984 inch |
| Largeur | 91.44 mm | Largeur (pouces) | 3.6 inch |
| Poids net | 6.12 g | | |

### Conformité environnementale du produit

| | | |
|---|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption | |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids | |
| Empreinte carbone du produit | Du berceau à la porte | 0,062 kg CO2 eq. |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002637 | ETIM 9.0 | EC002637 |
| ETIM 10.0 | EC002637 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 | | |

### Caractéristiques du système

| | | | |
|---|---|---|---|
| Montage sur le circuit imprimé | Raccordement soudé THT | Pas en mm (P) | 7.62 mm |
| Angle de sortie | 180° | Nombre de pôles | 12 |
| Longueur du picot à souder (l) | 3.2 mm | Nombre de pôles | 1 |

### Données des matériaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau isolant | PBT | Couleur | Vert pâle |
| Tableau des couleurs (similaire) | RAL 6021 | Moisture Level (MSL) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
| Température de fonctionnement , min. | -50 °C | Température de fonctionnement , max. | 100 °C |

### Données nominales selon CEI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) | 17 A | Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) | 16 A |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 800 V | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 630 V |
| Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 6000 V | Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 6 kV |

### Emballage

| | | | |
|---|---|---|---|
| Emballage | Boîte | Longueur VPE | 168.00 mm |
| Largeur VPE | 118.00 mm | Hauteur VPE | 48.00 mm |

### Note importante

| |
|---|
| Remarques |

# SL 7.62/12/180B 3.2SN GN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

### Dimensional drawing

