



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Le convertisseur DC/DC compense les variations de tension, telles que celles qui se produisent avec des alimentations non régulées ou des câbles longs. Avec l'isolation galvanique et la classe de protection III pour les systèmes sans terre, le convertisseur DC/DC est particulièrement adapté à l'utilisation dans des systèmes d'alimentation indépendants. Le module permettant de gagner de la place peut convertir de manière optimale les niveaux de tension, offre une puissance de puissance supérieure à la moyenne, des fonctions de sécurité complètes et un niveau d'efficacité élevé allant jusqu'à 95 %.

Informations générales de commande

Version	DC/DC converter
Référence	<u>2869020000</u>
Туре	PRO DCDC 96W 48V/12V 8A
GTIN (EAN)	4064675620846
Qté.	1 Pièce

PRO DCDC 96W 48V/12V 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Ag	ıré	m	en	ts
7			•	

Agréments	C C CUL US ATEX	IECEx
-----------	-----------------	-------

ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Site Web UL	
Nº de certificat (cULus)	E470829	

Dimensions et poids

Profondeur	120 mm	Profondeur (pouces)	4.7244 inch
Hauteur	130 mm	Hauteur (pouces)	5.1181 inch
Largeur	32 mm	Largeur (pouces)	1.2598 inch
Poids net	640 g		

Températures

Température de stockage	-45 °C85 °C	Température de fonctionnement	-25 °C70 °C
Humidité à la température de	5 - 95 % d'humidité rel.		≥ -40 °C
fonctionnement			

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	832efd73-195b-4198-ad0c-1126d0bc238d

Classifications

ETIM 6.0	EC002540	ETIM 7.0	EC002540
ETIM 8.0	EC002540	ETIM 9.0	EC002540
ETIM 10.0	EC002540	ECLASS 9.0	27-04-07-01
ECLASS 9.1	27-04-07-01	ECLASS 10.0	27-04-07-01
ECLASS 11.0	27-04-07-01	ECLASS 12.0	27-04-07-01
ECLASS 13.0	27-04-90-02	ECLASS 14.0	27-04-07-01
ECLASS 15.0	27-04-07-01		

Entrée

Technique de raccordement	Raccordement vissé		
Fusible amont recommandé	10 A (DI) / 6A10A (Char. B, C)		
Tension d'entrée nominale	48 V DC		
Tension d'entrée, max.	58 V		
Tension d'entrée, min.	28 V		
Technique de raccordement de	Raccordement vissé		
conducteurs			
Fusible d'entrée (interne)	15A T		
Plage de tension d'entrée DC	28 58 V DC		
Courant à la mise sous tension	<4 A @ Nominal input voltage		
Consommation de courant par rapport à	Type de tension	DC	
la tension d'entrée	Tension d'entrée	48 V	
	Courant d'entrée	2.25 A	
Entrée de la résistance électrique, max.	DC		

Date de création 07.11.2025 11:34:15 MEZ

PRO DCDC 96W 48V/12V 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Sortie		
Puissance délivrée	96 W	
Technique de raccordement	Raccordement vissé	
Tension de sortie nominale	12 V DC	
Ondulation résiduelle, appels de couran	t ≤ 50 mVPP @à pleine charge	
Possibilité de mise en parallèle	oui, max. 3	
Protection de surcharge	Oui	
Tension de sortie, max.	15 V	
Tension de sortie, min.	5 V	
Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé	
Tension de sortie, remarque	(réglable via potentiomètre frontal)	
Courant de sortie nominal pour Unom	8 A	
Charge capacitive	illimité	
Temps de pontage en cas de panne de secteur .	Temps de passage en cas de panne de secteur, min.	, 10 ms
	Type de tension d'entrée	DC
	Tension d'entrée	48 V
	Courant de sortie	8 A
	Tension de sortie .	12 V
Protection contre la tension inverse	Oui	
Courant de sortie continu @ UNominal	8 A @ 60°C, 10 A @ 45°C, 6 A @ 70°C	
DCL Boost	Durée du mode boost	15 ms
	Multiple du courant nominal	600 %
Temps de montée	≤ 100 ms	

Données générales

Rendement	> 89 %	Degré de protection	IP20
Catégorie de surtension	II	Position de montage, conseils de montage	Sur le rail de montage TS 35, dégagement de 50 mm au-dessus et en dessous pour l'alimentation en air libre., Avec une charge ≥ 50 % du courant nominal, maintenir un espacement latéral d'au moins 15 mm., Le dispositif doit être monté verticalement. Pour d'autres directions de montage, le déclassement à 75% de la charge doit être pris en compte.
Protection contre les tensions de retour de la charge	18 V DC	Limitation de courant	150% lout
Juxtaposable	Non	Protection contre les courts-circuits	Oui

CEM / choc / vibration

Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27	30 g dans toutes les directions	Émission sonore conforme à la norme EN55032	Classe B
Résistance aux interférences selon	EN 61000-6-1:2019, EN 61000-6-2:2019, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 55032, EN 55035	Résistance aux vibrations selon IEC 60068-2-6	0.7 g

PRO DCDC 96W 48V/12V 8A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

^		-4:			lation
L-OC	rain	ation	ne	เารก	IATION

Catégorie de surtension	II	Degré de pollution 2
Classe de protection	III	Tension d'isolation entrée / sortie 4 kV
Tension d'isolation sortie / terre	2 kV	Tension d'isolation sortie / terre 0.5 kV

Sécurité électrique (normes appliquées)

Transformateurs de sécurité pour alimentations à découpage

Selon EN 61558-2-16

Caractéristiques de raccordement (signal)

Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm² flexible (signal), max.		Technique de raccordement PUSH IN		
Section de raccordement du conducteur, 14 AWG/kcmil , max.		Section de raccordement du conducteur, 0.2 mm ² rigide, min.		
Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm² rigide , max.		Section de raccordement du conducteur, 0.2 mm ² flexible (signal), min.		
Nombre de bornes	5	Section de raccordement du condu AWG/kcmil , min.	ucteur,28 mm²	

Données de connexion (entrée)

Technique de raccordement	Raccordement vissé	Nombre de blocs de jonction 2 (+,−)		
Lame de tournevis	0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1	Section de raccordement du conducteur, 12 AWG AWG/kcmil , max.		
Section de raccordement du cond AWG/kcmil , min.	ucteur,30 AWG	Section de raccordement du conducteur, 4 mm² flexible , max.		
Section de raccordement du conducteur, 0.2 mm² flexible , min.		Section de raccordement du conducteur,4 mm² rigide, max.		
Section de raccordement du conducteur, 0.2 mm² rigide, min.		Couple de serrage min. 0.4 Nm		
Couple de serrage max.	0.5 Nm			

Données de connexion (sortie)

Technique de raccordement	Raccordement vissé	Nombre de blocs de jonction	4 (++ / –)	
Section de raccordement du cond AWG/kcmil , max.	ucteur,14 AWG	Section de raccordement du conducteur, 24 AWG AWG/kcmil , min.		
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm² flexible, max.		Section de raccordement du conducteur, 0.2 mm ² flexible, min.		
Section de raccordement du conducteur, 2.5 mm² rigide , max.		Section de raccordement du conducteur, 0.2 mm² rigide, min.		
Couple de serrage min.	0.4 Nm	Lame de tournevis	0,6 x 3,5	
Couple de serrage max.	0.5 Nm			

Signalisation PA52_7

Sortie à transistor, commutation au plus	s DC OK: 20 mA max., protégé contre les courts- circuits, I > 90%: 20 mA max., protégé contre les courts-circuits, Low UIN: 20 mA max., protégé contre les courts-circuits	Contact libre de potentiel	Oui
Charge de contact (fermeture)	Max. 30 V DC / 0,5 A, max. 50 V AC / 0.3 A		


PRO DCDC 96W 48V/12V 8A


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins







Display elements and status outputs

Event		Transistor status outputs		Status
Output (typ.)	Ye = I > 90% IN Rd = FAULT	DC OK	I > 90%	relay
-	OFF	Low	Low	OFF
U > 90 % U _{OUT} I < 90 % L _{out}	Gr	High	Low	ON
U > 90 % U _{OUT} I > 90 % U _{out}	Ye	High	High	ON
U < 90 % U _{OUT}	Rd	Low	Low	OFF
LED (Ye) Low U _{IN}		Transis	tor output Le	ow U _m
ON			Low	
	U > 90 % Uour 1 < 90 % Uour 1 > 90 % Uour 1 > 90 % Uour 1 > 90 % Uour	- OFF U > 60 % Uorr Gr 1500 % Uor Ve 1500 % Uor Rd U > 60 % Uor Rd LED (Ye) Low U _N	Output (typ.) Ye = 1 - 90% N Rd = FAULT Rd = F	Output (typ.) Ye = 1 o 90's, N

A: PRO DCDC 96W 12V/12V 8A B: PRO DCDC 96W 24V/12V 8A

Gr = green

Ye = yellow Rd = red

PRO DCDC 96W 48V/12V 8A



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

BLZP 5.08HC/180 SN



Connecteur femelle avec raccordement à vis à étrier pour le raccordement de conducteurs à orientation de sortie droite (180°). Les connecteurs femelle disposent d'espace pour les marquages et peuvent être codés. Fixation par bride ou par levier de verrouillage. Ils disposent également d'une vis plus/moins intégrée et d'une protection contre toute mauvaise insertion du connecteur. Ils sont livrés avec étriers ouverts. HC = Courant fort.

Informations générales de commande

Туре	BLZP 5.08HC/02/180 SN B	Version
Référence	1943810000	Connecteur pour circuit imprimé, Connecteur femelle, 5.08 mm,
GTIN (EAN)	4032248617821	Nombre de pôles: 2, 180°, Raccordement vissé, Plage de serrage,

té. 180 ST max. : 4 mm², Boîte