

### IE-FCI-PWB-2USB-C-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

#### Informations générales de commande

Version	FrontCom, Insert Power grand, Chargeur USB
Référence	<a href="#">2902350000</a>
Type	IE-FCI-PWB-2USB-C-5V
GTIN (EAN)	4099986004726
Qté.	1 Pièce

## IE-FCI-PWB-2USB-C-5V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



### Dimensions et poids

Poids net 0 g

### Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	0 °C...45 °C
Température de pose		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Raccordement

Longueur de dénudage	6 mm
Type de raccordement	Raccordement vissé
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, avec embout	min. 1.5 mm <sup>2</sup> max. 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, rigide	min. 1.5 mm <sup>2</sup> max. 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, souple, avec embout	min. 1.5 mm <sup>2</sup> max. 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, rigide	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, souple, avec embout	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple, avec embout	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>

### Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

### Caractéristiques générales

Degré de protection	IP40	Type d'insert	Insert Power grand
---------------------	------	---------------	--------------------

### Chargeur USB

Alvéoles de test de charge	2x USB C	Courant d'entrée	≤ 300 mA
Tension d'entrée	100...240 V	Tension d'entrée, max.	240 V
Tension d'entrée, min.	100 V	Courant de sortie	3 A
Tension de sortie	5 V	Tension de sortie	5 V DC
Type de tension de sortie	DC	Plage de fréquence	50...60 Hz
Rendement	80 %	Consommation de puissance en veille	max. 0,1 W
Classe de protection	II	Normes	EN 60950-1, EN 62684

## IE-FCI-PWB-2USB-C-5V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Caractéristiques techniques

### Propriétés électriques

Rendement	80 %
-----------	------

## Dessins

### Dessin coté



### Dessin coté

