
# Fiche de données

## S2T 2.5 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



L'alimentation en énergie, signaux et données est une exigence classique en ingénierie électrique et en réalisation d'armoires. Le matériau isolant, la technique de raccordement et la conception des blocs de jonction sont les caractéristiques distinctives. Un bloc de jonction traversant est adapté pour relier et/ou raccorder un ou plusieurs conducteurs. Ils peuvent avoir un ou plusieurs niveaux de raccordement qui ont le même potentiel ou qui sont isolés les uns par rapport aux autres.

### Informations générales de commande

| | |
|---|---|
| Version | Bloc de jonction modulaire multi-étages, SNAP IN, Beige foncé, 2.5 mm², 800 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0 |
| Référence | 2902470000 |
| Type | S2T 2.5 DL |
| GTIN (EAN) | 4099986004887 |
| Qté. | 50 Pièce |

# Fiche de données

## S2T 2.5 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat Nº (cURus) | E60693 |
| Certificat Nº (cURusEX) | E184763 |

### Dimensions et poids

| | | | |
|---|---|---|---|
| Profondeur | 52 mm | Profondeur (pouces) | 2.0472 inch |
| Hauteur | 95 mm | Hauteur (pouces) | 3.7401 inch |
| Largeur | 5.1 mm | Largeur (pouces) | 0.2008 inch |
| Poids net | 15.65 g | | |

### Températures

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -60 °C...85 °C |
| Température d'utilisation permanente, min. | -60 °C | Température d'utilisation permanente, max. | 130 °C |

### Conformité environnementale du produit

| | |
|---|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

### Classifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 | | |

### Caractéristiques nominales selon IECEx/ATEX

| | | | |
|---|---|---|---|
| Certificat Nº (ATEX) | TUEV22ATEX8925U | Certificat Nº (IECEX) | IECEXTUR22.0073U |
| Tension max. (ATEX) | 550 V | Courant (ATEX) | 19 A |
| Section max. du conducteur (ATEX) | 2.5 mm² | Tension max. (IECEX) | 550 V |
| Courant (IECEX) | 19 A | Section max. du conducteur (IECEX) | 2.5 mm² |

### Autres caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Côté ouvert | droite | enclipsable | Non |
| Type de fixation | monté | Version à l#92épreuve de l#92explosion | Non |
| Type de montage | TS 35 | | |

### Caractéristiques des matériaux

| | | | |
|---|---|---|---|
| Matériau de base | Wemid | Couleur | Beige foncé |
| Éléments d'actionnement de couleurs | Orange, vert | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |

# Fiche de données

## S2T 2.5 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

### Caractéristiques du système

| | | | |
|---|---|---|---|
| Flasque de fermeture nécessaire | Oui | Nombre de polarités | 1 |
| Nombre d'étages | 2 | Nombre de points de contact par étage | 2 |
| Nombre de potentiels par étage | 1 | Etages internes pontés | Non |
| Barrette de liaison équipée | TS 35 | Fonction N | Non |
| Fonction PE | Non | Fonction PEN | Non |

### Caractéristiques nominales

| | | | |
|---|---|---|---|
| Section nominale | 2.5 mm² | Tension nominale | 800 V |
| Tension nominale DC | 800 V | Courant nominal | 22 A |
| Courant avec conducteur max. | 22 A | Normes | IEC 60947-7-1 |
| Résistance de passage selon CEI 60947-7-x | 1.33 mΩ | Tension de choc nominale | 8 kV |
| Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x | 0.77 W | Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 | | |

### Caractéristiques nominales selon CSA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Section max. du conducteur (CSA) | 12 AWG | Tension Gr C (CSA) | 600 V |
| Courant gr. c (CSA) | 20 A | Certificat Nº (CSA) | 227442-80219640 |
| Tension Gr B (CSA) | 600 V | Courant gr. B (CSA) | 20 A |
| Tension Gr D (CSA) | 600 V | Courant gr. D (CSA) | 5 A |
| Section min. du conducteur (CSA) | 22 AWG | | |

### Caractéristiques nominales selon UL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus) | 12 AWG | Tension Gr B (cURus) | 600 V |
| Tension Gr D (cURus) | 600 V | Certificat Nº (cURus) | E60693 |
| Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus) | 22 AWG | Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus) | 22 AWG |
| Courant Gr B (cURus) | 20 A | Tension Gr C (cURus) | 600 V |
| Courant Gr C (cURus) | 20 A | Courant Gr D (cURus) | 5 A |
| Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus) | 12 AWG | | |

### Conducteur raccordable (autre raccordement)

| | |
|---|---|
| Type de raccordement, autre raccordement | SNAP IN |

### Généralités

| | | | |
|---|---|---|---|
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 | Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 22 |
| Normes | IEC 60947-7-1 | Barrette de liaison équipée | TS 35 |

### Raccordement (raccordement nominal)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Calibre selon 60 947-1 | A2 | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 12 |
| Sens de raccordement | en haut | Longueur de dénudage | 10 mm |
| Type de raccordement 2 | SNAP IN | Type de raccordement | SNAP IN |
| Nombre de raccordements | 4 | Plage de serrage, max. | 4 mm² |

# Fiche de données

## S2T 2.5 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Plage de serrage, min. | 0.34 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 22 |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. | 0.34 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. | 0.34 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, souple, min. | 0.34 mm² |
| Section de raccordement, semi-rigide, min. | 0.34 mm² |
| Embouts doubles, min. | 0.5 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, rigide, min. | 0.34 mm² |
| Dimension de la lame | 0,6 x 3,5 mm |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. | 2.5 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. | 2.5 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, souple, max. | 4 mm² |
| Section de raccordement, semi-rigide, max. | 2.5 mm² |
| Embouts doubles, max. | 0.75 mm² |
| Section de raccordement du conducteur, rigide, max. | 2.5 mm² |
| Section de raccordement, souple, min. | 0.34 mm² |

# S2T 2.5 DL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dessins

