

Informations générales de commande

Version	Protection contre la surtension, Basse tension, TN-C
Référence	2907700000
Type	VPU AC II+III 3 275/40 S
GTIN (EAN)	4099986182387
Qté.	1 Pièce

VPU AC II+III 3 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Profondeur	70 mm	Profondeur (pouces)	2.7559 inch
Hauteur	99 mm	Hauteur (pouces)	3.8976 inch
Largeur	36 mm	Largeur (pouces)	1.4173 inch
Poids net	243 g		

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000941	ETIM 9.0	EC000941
ETIM 10.0	EC000941	ECLASS 14.0	27-17-12-02
ECLASS 15.0	27-17-12-02		

Caractéristiques nominales CEI / EN

Nombre de pôles	2	Tension de choc combiné UOC	6 kV
Contact de signalisation	Non	Tension nominale (AC)	230 V
Réseau basse tension	TN-C	Type de tension	AC
Surtension temporaire - TOV	335 V	Protection par fusible	Aucun fusible nécessaire ≤ 100 A gG
Temps de réponse / temps de réaction	≤ 25 ns	Plage de fréquence, max.	60 Hz
Plage de fréquence, min.	50 Hz	Normes	IEC 61643-11, EN 61643-11
Classe d'exigence selon EN 61643-11	T2, T3	Classe d'exigence selon CEI 61643-11	Type II, Type III
Tension permanente maximum, Uc (AC)	275 V	Courant de fuite In (8/20 µs) fil-PE	20 kA
Courant de décharge I _{max} (8/20 µs) fil-PE	40 kA	Niveau de protection Up à IN (L/N-PE)	≤ 1.5 kV
Courant de court-circuit ISCCR	25 kA	Courant de décharge (type III)	3 kA
Fusible amont intégré	Non	Niveau de protection Up à IN (L-PE) (type ≤1 kV III)	

Caractéristiques de raccordement télésignalisation

Type de raccordement Raccordement vissé

VPU AC II+III 3 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

Affichage fonction optique	verte = OK ; rouge = parafoudre défectueux - le remplacer	Segment	Distribution d'énergie
Forme	Boîtiers d'installation ; 2 TE, Insta IP20	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	gris	Degré de protection	IP20 en condition installée
Barrette de liaison équipée	TS 35	Altitude de service	≤ 2000 m

Coordination de l'isolation selon EN 50178

Catégorie de surtension	III	Degré de pollution	2
-------------------------	-----	--------------------	---

Caractéristiques de raccordement

Conducteur section de raccordement PE, 35 mm ² semi-rigide, max.	Conducteur section de raccordement PE, 35 mm ² rigide, max.
Technique de raccordement de conducteurs	Raccordement vissé
Longueur de dénudage, raccordement nominal	15 mm
Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm ² min.	Section de raccordement du conducteur, 10 mm ² max.
Section de raccordement du conducteur, 2,5 mm ² souple, min.	Section de raccordement du conducteur, 25 mm ² souple, max.
Section de raccordement, semi-rigide, min.	2,5 mm ²
	Section de raccordement, semi-rigide, max.
	10 mm ²

Caractéristiques électriques

Type de tension	AC
-----------------	----

Généralités

Nombre de pôles	2	Degré de protection	IP20 en condition installée
Couleur	gris		

Garantie


Période	5 ans
---------	-------

Note importante

Informations sur le produit	Pour les applications en courant continu, veuillez utiliser le fusible du SIBA de type NH2XL aR/aSF CC 1 500 V
-----------------------------	---

Dessins

Symbole électrique



Schematic circuit diagram

VPU AC II+III 3 275/40 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis cruciforme, type Phillips



Tournevis cruciforme isolé VDE, type Phillips, SDIK PH
DIN 7438, ISO 8764/2-PH, emmanchement selon ISO
8764-PH, poignée SoftFinishf

Informations générales de commande

Type	SDIK PH0 X 60	Version
Référence	2749880000	Tournevis, Largeur de la lame (B): 0 mm, 60 mm, Epaisseur de la lame
GTIN (EAN)	4050118897081	(A): 0
Qté.	1 ST	

Parafoudre de rechange



Informations générales de commande

Type	VPU AC II+III 0 L-N 275...	Version
Référence	2907800000	Protection contre la surtension, Basse tension, Parafoudre de
GTIN (EAN)	4099986189676	rechange, TN-S, TT
Qté.	1 ST	
Type	VPU AC II+III 0 L3-PEN ...	Version
Référence	2907820000	Protection contre la surtension, Basse tension, Parafoudre de
GTIN (EAN)	4099986189690	rechange, TN-S, TT
Qté.	1 ST	