

## UV66-ADV-10-CAP-W-V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Les écrans tactiles u-view Advanced de Weidmüller offrent une qualité d'image excellente et peuvent être utilisés dans la plupart des environnements industriels. La gamme comprend diverses tailles d'écran de 7" à 21,5" et dispose d'écrans tactiles capacitifs haute résolution avec prise en charge des mouvements de balayage et du fonctionnement avec des gants. Tous les écrans disposent d'un système d'exploitation Linux avec navigateur compatible avec HTML5 et sont optimisés pour des applications en ligne en raison de leur mode kiosque intégré et de la facilité de leur configuration. Ainsi, ils sont la solution parfaite pour les visualisations basées sur le web et permettent l'accès à une variété de serveurs web, comme as u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web et bien d'autres. Les panneaux ont une conception particulièrement plate, avec un boîtier IP66 de qualité industrielle.

### Informations générales de commande

Référence	2933040001
Type	<a href="#">UV66-ADV-10-CAP-W-V2</a>
GTIN (EAN)	4099987589789
Qté.	1 Pièce

## UV66-ADV-10-CAP-W-V2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Profondeur	52 mm	Profondeur (pouces)	2.0472 inch
Hauteur	202.3 mm	Hauteur (pouces)	7.9646 inch
Largeur	283.1 mm	Largeur (pouces)	11.1456 inch
Épaisseur du paroi, min.	1 mm	Épaisseur du paroi, max.	6 mm
Poids net	1270 g		

## Températures

Humidité 95 % d'humidité relative, sans condensation @ 40 °C

## Classifications

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		

## Données système

Memory (RAM)	4 Go	Interface	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
Système d'exploitation	Linux Yocto 4.0.	Mémoire	16 MB
Interfaces arrière	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)	Processeur	NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini
Mémoire (Flash)	16 Go		

## Généralités

Degré de protection	Construit : IP66, Boîtier : IP20		
Système d'exploitation	Linux Yocto 4.0.		
Plage de tension d'alimentation	Type de tension	DC	
	Tension, min.	19.2 V	
	Tension, max.	28.8 V	
Alimentation électrique	24 V DC		
Consommation de puissance	Consommation de puissance, nominale	16.3 W	
	Consommation de puissance, max.	19.9 W	
MTBF avec écran LCD	5.12 a		

## Équipement

Taille	10.1"	Résolution	1280 x 800
Nombre de couleurs affichables	16000000	Brillance	500 cd/m <sup>2</sup>
Écran tactile	Projection capacitive (P-CAP)	Affichage du matériel	Verre
Structure du matériau	Aluminium métallisé		

**UV66-ADV-10-CAP-W-V2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Dessins**

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

