

VP M20/15 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Outre les presse-étoupes pour une large gamme d'applications, la gamme de produits est complétée par des bouchons, des éléments de compensation de pression, des adaptateurs et les accessoires correspondants tels que les écrous de blocage, les bagues d'étanchéité, les rondelles plates et les bagues de mise à la terre.

Informations générales de commande

Version	VPK EX 7J (bouchon aveugle Ex, plastique, 7J), Bouchons obturateurs, droit, M 20, 15 mm, IP66, IP68, Polyamide 6
Référence	2978910000
Type	VP M20/15 EX CR 7J BK
GTIN (EAN)	4099986830974
Qté.	100 Pièce

VP M20/15 EX CR 7J BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	21 mm	Hauteur (pouces)	0.8268 inch
Poids net	5.4 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Caractéristiques générales

Degré de protection avec GWDR	IP66, IP68	Silicone	Non
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Plage de température d'utilisation, max.	70 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Pas de vis	1.5 mm
Halogène	Oui	Normes	IEC 60079-0, EN 60079-0, IEC 60079-7, EN 60079-7, IEC 60079-31, EN 60079-31
Tenue aux chocs	7 joules selon CEI 60079-0	Taille de clé 1	23 mm
Degré de protection	IP66, IP68	Presse-étoupe	M 20
Matériau de base	Polyamide 6	Diamètre du joint d'étanchéité	26.00 mm
Joint	Chloroprène	Filetage (extérieur)	M 20
Longueur du filetage	15 mm	Type de protection contre l'ignition	Ex e
Notice d'installation	Voir les instructions de montage		

Numéros de certificat du presse-étoupe

Identification	Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db	Numéro de certificat du presse-étoupe (ATEX)	IMQ 13 ATEX 010 X
Numéro de certificat du presse-étoupe (IECEX)	IECEX IMQ 13.0003X	Conditions d'homologation	ATEX, IECEX, DNV, INMETRO