

LF WITL AC CG EM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Référence	2902650000
Type	LF WITL AC CG EM
GTIN (EAN)	4099986005082
Produit local	Disponible seulement dans certains pays

LF WITL AC CG EM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conformance

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E535825

Informations générales de commande

Produit local Disponible seulement dans certains pays

Dimensions et poids

Profondeur	105 mm	Profondeur (pouces)	4.1338 inch
Hauteur	160 mm	Hauteur (pouces)	6.2992 inch
Largeur	670 mm	Largeur (pouces)	26.3779 inch
Poids net	2200 g		

Températures

Température de stockage -40 °C...60 °C Température de fonctionnement 0 °C...50 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption

Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

Caractéristiques générales

Type de raccordement	Conducteur triple	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Type de montage	Montage par vis	Tension nominale	230 V
Degré de protection	IP65	Degré de pollution	1
Position de montage, conseils de montage	indifférente	Classe de protection	I
Résistance aux vibrations selon EN 60721-3-3	Class 3M3 sinusoïdal, stationnaire	Résistance aux vibrations selon EN 60721-3-3	Classe 3M3 portatif
Courant faible	2700 Im	Section du connecteur, max.	4 mm²
Section du connecteur, min.	2.5 mm²	Altitude	≤ 3000 m
Couleur (TCC)	5000K	Luminosité	5000 cd

Caractéristiques nominales selon CEI 60598-1

Courant nominal 120 mA

Dessins

