

**IE-C6GO6LR043CF40F40-X-K6KV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Câble LMN, RJ12 / RJ12, paire torsadée, adapté aux applications de mesure intelligentes, non blindé

**Informations générales de commande**

Version	Câble de brassage, RJ12, RJ12, Cat.3, LSZH, 0.43 m, 6 kV
Référence	<a href="#">2979960000</a>
Type	IE-C6GO6LR043CF40F40-X-K6KV
GTIN (EAN)	4099986834286
Qté.	1 Pièce

**IE-C6GO6LR043CF40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Dimensions et poids**

Longueur	0.43 m	Longueur (pouces)	16.9291 inch
Poids net	19.36 g		

**Températures**

Température de stockage	Température de fonctionnement	-20 °C...60 °C
-------------------------	-------------------------------	----------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		

**Normes générales**

Norme de connecteur	TIA-1096-A	Installations de câblage de communication spécifiques à l'application	VDE-AR-N 4100:2019-04
---------------------	------------	---	-----------------------

**Constitution du câble**

Diamètre de la gaine	4.8 mm	Couleur de la gaine	Rouge
Section	3x2xAWG 24/7	Blindage	U/UTP
Nombre de conducteurs	6	Diamètre de la gaine, max.	4.95 mm
Diamètre de la gaine, min.	4.65 mm	Matériau de la gaine	LSZH
Constitution de câble	Double isolation selon VDE 0603-2010		

**Mâle**

Prise de raccordement à droite	RJ12, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, non blindé	Prise de raccordement à gauche	RJ12, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, non blindé
--------------------------------	---	--------------------------------	---

**Mâle droite**

Prise de raccordement à droite	RJ12, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, non blindé
--------------------------------	---

**IE-C6GO6LR043CF40F40-X-K6KV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Mâle gauche**

Prise de raccordement à gauche	RJ12, IP20, Contact mâle, droit, Prise mâle, non blindé
--------------------------------	---

**Propriétés mécaniques et des matériaux du câble**

Tenue aux huiles	No	Couleur	Rouge
Halogène	Non	Résistance à la flamme	in accordance with IEC 60332-1

**Propriétés électriques du câble**

Tension de choc nominale	6 kV	Tension de fonctionnement	50 V
Résistance d'isolation	$\geq 100 \text{ M}\Omega$	Catégorie	Cat.3
Tension d'isolation, max.	500 V		

## IE-C6GO6LR043CF40F40-X-K6KV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

### Schéma



### Dessin

