

## SFC-DS 0/30 MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



SFC - SlimFix Clip MultiCard avec deux champs

Pour les repères de fils, il est souvent demandé de lire rapidement la désignation de démarrage et de destination du conducteur respectif. Ici, il est logique d'imprimer les deux données directement sur un repérage.

Les nouveaux repérages SFC-DS sont conçus comme MultiCards et sont adaptés pour l'impression directe avec notre système d'impression PrintJet. Leurs deux zones d'étiquetage permettent à de multiples données d'être imprimées sur un seul repérage. Les données d'impression peuvent être importées directement à partir de projets CAE dans le logiciel de marquage M-Print® PRO. Après impression, les repérages sont placés autour du conducteur et fixés solidement avec un mécanisme de verrouillage spécial.

### Informations générales de commande

Version	Repères de fils et de câbles, 30 x 4.2 mm, jaune
Référence	<a href="#">2905020000</a>
Type	SFC-DS 0/30 MC NE GE
GTIN (EAN)	40999869 18580
Qté.	150 Pièce

## SFC-DS 0/30 MC NE GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	3.2 mm	Profondeur (pouces)	0.126 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1.1811 inch
Largeur	4.2 mm	Largeur (pouces)	0.1654 inch
Poids net	0.44 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption		
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids		
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte	0.004 kg CO2 eq.	

## Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge	Version	avec pied encliquetable
Largeur	4.2 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2, UL 94
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Couleur	jaune	Halogène	Non
Matériau de base	Polyamide 66	Caractères imprimés	sans
Taille de plage de repérage	29 x 2.2 mm	Nombre par rouleau	30

## Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 1 mm <sup>2</sup> max.	
Diamètre extérieur du conducteur, max.	2.5 mm	Diamètre extérieur du conducteur, min.	1.5 mm
Section de raccordement de conducteur	1 mm <sup>2</sup>		

## Fiche de données

**SFC-DS 0/30 MC NE GE**

## Dessins

