


SFC-DS 2/21 MC NE WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**SFC - SlimFix Clip MultiCard avec deux champs**

Pour les repères de fils, il est souvent demandé de lire rapidement la désignation de démarrage et de destination du conducteur respectif. Ici, il est logique d'imprimer les deux données directement sur un repérage.

Les nouveaux repérages SFC-DS sont conçus comme MultiCards et sont adaptés pour l'impression directe avec notre système d'impression PrintJet. Leurs deux zones d'étiquetage permettent à de multiples données d'être imprimées sur un seul repérage. Les données d'impression peuvent être importées directement à partir de projets CAE dans le logiciel de marquage M-Print® PRO. Après impression, les repérages sont placés autour du conducteur et fixés solidement avec un mécanisme de verrouillage spécial.

Informations générales de commande

Version	Repères de fils et de câbles, 21 x 6 mm, blanc
Référence	2905100000
Type	SFC-DS 2/21 MC NE WS
GTIN (EAN)	4099986918702
Qté.	160 Pièce

SFC-DS 2/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

Profondeur	5 mm
Hauteur	21 mm
Largeur	6 mm
Poids net	0.53 g

Profondeur (pouces)	0.1968 inch
Hauteur (pouces)	0.8268 inch
Largeur (pouces)	0.2362 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Empreinte carbone du produit	Du berceau à la porte

0.004 kg CO₂ eq.

Classifications

ETIM 8.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530
ECLASS 15.0	27-28-11-02

ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 14.0	27-28-11-02

Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge
Largeur	6 mm
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C
Couleur	blanc
Matériau de base	Polyamide 66
Taille de plage de repérage	20 x 4 mm

Version	avec pied encliquetable
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2, UL 94
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C
Halogène	Non
Caractères imprimés	sans
Nombre par rouleau	32

Repères de fils et de câbles

Halogène	Non
Diamètre extérieur du conducteur, max.	5 mm
Section de raccordement de conducteur	4 mm ²

Section de raccordement du conducteur, max.	4 mm ²
Diamètre extérieur du conducteur, min.	2.5 mm

SFC-DS 2/21 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

