

HDC HA 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La technologie de raccordement push-in est une technologie à raccordement direct. Le conducteur prétraité peut être enfiché directement dans le niveau de raccordement du conducteur sans aide supplémentaire.

Nombre de pôles : 4 - 48

Courant nominal : 10 A

Tension nominale 400 V

Tension nominale selon UL/CSA : 600 V

Technologie PUSH IN

Informations générales de commande

Version	, Mâle, 400 V, 10 A, Nombre de pôles: 3, PUSH IN avec actionneur, Taille de construction: 1
Référence	2985540000
Type	HDC HA 3 MP
GTIN (EAN)	4099986848559
Qté.	1 Pièce

Technical data

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web
Certificat N° (UR)	E92202
Certificat N° (cURus)	E310075

Dimensions et poids

Profondeur	21 mm
Hauteur	30 mm
Largeur	21 mm
Longueur	21 mm
Poids net	12.78 g

Profondeur (pouces)	0.8268 inch
Hauteur (pouces)	1.1811 inch
Largeur (pouces)	0.8268 inch
Longueur (pouces)	0.8268 inch

Températures

Température limite -40 °C ... 125 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids
Résistance aux agents chimiques	Substance Acétone
	Résistance aux agents chimiques Résistant
	Substance Ammoniac, aqueuse
	Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition
	Substance Essence
	Résistance aux agents chimiques Résistant
	Substance Benzène
	Résistance aux agents chimiques Résistant
	Substance Carburant diesel
	Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition
	Substance Acide acétique, concentré
	Résistance aux agents chimiques Résistant
	Substance Hydroxyde de potassium
	Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition
	Substance Méthanol
	Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition
	Substance Huile moteur
	Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition
	Substance Soude, diluée
	Résistance aux agents chimiques Résistant
	Substance Hydrochlorofluorocarbures
	Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition
	Substance Utilisation en extérieur
	Résistance aux agents chimiques Résistant sous condition

Classifications

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

HDC HA 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	3	Cycles d'enfichage Ag	≥ 500
Cycles d'enfichage Au	≥ 500	Cycles d'enfichage Sn	≥ 500
Type de raccordement	PUSH IN avec actionneur	Taille de construction	1
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	Gris clair
Matériau isolant	PC	Cycles d'enfichage	≥ 500
Type	Mâle	Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3	Matériau de base	Polycarbonate
Série	HA	Tension nominale (DIN EN 61984)	400 V
Tension de choc nominale (DIN EN 61984)	4 kV	Courant nominal (DIN EN 61984)	10 A
Conducteur de tension nominale PE (III/3)	230 V	Sans halogène	false
BG	1	Nombre de contacts de signaux	0
Nombres de contacts de puissance	3	Tension nominale conducteur-conducteur (III/3)	400 V
Degré de protection	IP20		

Dimensions

Largeur	21 mm
---------	-------

Caractéristiques de raccordement PE

Type de raccordement PE	Raccordement PUSH IN	Couple de serrage, max., raccordement PE	0.8 Nm
Couple de serrage, min., raccordement PE	0.5 Nm		

Contact puissance

Couple de serrage, contact puissance, max.	0.8 Nm	Couple de serrage, contact puissance, min.	0.5 Nm
--	--------	--	--------

Contact signal

Tension de choc nominale (DIN EN 61984), contact signal	4 kV
---	------

Version



Section de raccordement du conducteur, AWG 26 AWG, max.	Longueur de dénudage, raccordement nominal	10 mm
Type de raccordement	Taille de construction	1
Section de raccordement du conducteur, AWG 16 AWG, min.	Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm ² max.	
Section de raccordement du conducteur, 0.14 mm ² min.	Matériau de base	Polycarbonate
BG		

HDC HA 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings



HDC HA 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Tournevis droit



Tournevis isolé VDE pour vis tête fendue, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDIS 0.5X3.0X100	Version
Référence	9008380000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056347	
Qté.	1 ST	
Type	SDS 0.5X3.0X80	Version
Référence	9008320000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056262	
Qté.	1 ST	
Type	SDIS 0.6X3.5X100	Version
Référence	9008390000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056354	
Qté.	1 ST	
Type	SDS 0.6X3.5X100	Version
Référence	9008330000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056286	
Qté.	1 ST	
Type	SDS 0.8X4.0X100	Version
Référence	9008400000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056361	
Qté.	1 ST	
Type	SDS 0.8X4.0X100	Version
Référence	9008340000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056293	
Qté.	1 ST	

Outil à couper et visser combiné « Swifty® CS »

Outil à couper/dénuder combiné Swifty® CS et Swifty® CS set pour couper sans sertissage et dénuder les câbles de cuivre rigides jusqu'à 1,5 mm² et souples jusqu'à 2,5 mm².



HDC HA 3 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Informations générales de commande

Type	SWIFTY CS SET	Version
Référence	9006060000	Outil_couper-visser, Coupe-câble manipulable d'une seule main
GTIN (EAN)	4032248257638	
Qté.	1 ST	

à 3 pôles



La technologie de raccordement push-in est une technologie à raccordement direct. Le conducteur prétraité peut être enfiché directement dans le niveau de raccordement du conducteur sans aide supplémentaire.
Nombre de pôles : 4 - 48
Courant nominal : 10 A
Tension nominale 400 V
Tension nominale selon UL/CSA : 600 V
Technologie PUSH IN

Informations générales de commande

Type	HDC HA 3 FP	Version
Référence	2985550000	, Femelle, 400 V, 10 A, Nombre de pôles: 3, PUSH IN avec actionneur,
GTIN (EAN)	4099986848610	Taille de construction: 1
Qté.	1 ST	

HA



Nous proposons différents accessoires pour nos inserts.
Ainsi que des codages pour les inserts.

Informations générales de commande

Type	HDC HA3/4 HQ5 PUSHIN CP	Version
Référence	3142030000	Connecteurs industriels étanches, Accessoires
GTIN (EAN)	4099987491730	
Qté.	10 ST	